

SOCKET STRIP, IEC, 3-PHASE

模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。利用 1 U x 1 U 铝机箱，PDU 可以轻松集成到带 IEC C13 和 C19 插座并采用 3 相输入的机架中。



CERTIFICATIONS



功能

Socket strips with IEC sockets in accordance with IEC 60320

垂直安装

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Connecting cable 2 m

安装高度 1 U

SPECIFICATIONS

Table 1/2

物料号	交流电压	高度	产品类型	插座类型	深度	颜色
60110-283	400 V	44 mm	插排	IEC C13	44 mm	灰色；黑色；红色
60110-284	400 V	44 mm	插排	IEC C13, IEC C19	44 mm	灰色；黑色；红色

物料号	交流电压	高度	产品类型	插座类型	深度	颜色
60110-285	400 V	44 mm	插排	IEC C13, IEC C19	44 mm	灰色；黑色；红色

Table 2/2	
物料号	长度
60110-283	947.5 mm
60110-284	947.5 mm
60110-285	1753 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。