

VARISTAR CP 摇架，适用于 600 MM 宽度机柜

19" 摇架可用于安装插箱，同时便于处理背面布线。

Varistar CP 旋架拥有 150 KG
承载能力、120°移动幅度和灵活的旋转轴。

功能

适用于全高或非全高的安装

旋转轴可以选择向右或向左

Can accommodate 19" chassis and 19" sub racks (maximum depth 200 mm)

120° hinge, square locks including 2 keys

Load-carrying capacity 150 kg

SPECIFICATIONS

Table 1/2

物料号	高度	产品类型	产品系列	机架高度	宽度	颜色
21630-668	1200 mm	框架	Varistar CP	24 U	600 mm	暗灰色
21630-670	1400 mm	框架	Varistar CP	29 U	600 mm	暗灰色
21630-672	1600 mm	框架	Varistar CP	33 U	600 mm	暗灰色
21630-674	1800 mm	框架	Varistar CP	38 U	600 mm	暗灰色
21630-676	2000 mm	框架	Varistar CP	42 U	600 mm	暗灰色
21630-678	2200 mm	框架	Varistar CP	47 U	600 mm	暗灰色

Table 2/2

物料号	材料	色号	防护等级
21630-668	钢	RAL 7021	IP20
21630-670	钢	RAL 7021	IP20
21630-672	钢	RAL 7021	IP20
21630-674	钢	RAL 7021	IP20

物料号	材料	色号	防护等级
21630-676	钢	RAL 7021	IP20
21630-678	钢	RAL 7021	IP20

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

By aid of depth members 19" swing frames can be assembled directly on the cabinet frame or in depth-adjustable increments of 50 mm.

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER