

VARISTAR CP BASE/PLINTH

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.



VLASTNOSTI

2 support profiles, for front and rear

Static load-carrying capacity 1000 kg

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Typ	Product Type	Výška	Množství v balení	Povrchová úprava	Materiál
24630-034	Base Plinth	Cabinet/Rack Base	100mm	1	Powder Coated	Steel
24630-035	Base Plinth	Cabinet/Rack Base	100mm	1	Powder Coated	Steel
24630-036	Base Plinth	Cabinet/Rack Base	200mm	1	Powder Coated	Steel
24630-037	Base Plinth	Cabinet/Rack Base	200mm	1	Powder Coated	Steel
24630-064	Base Plinth	Cabinet/Rack Base	100mm	1	Powder Coated	Steel
24630-065	Base Plinth	Cabinet/Rack Base	100mm	1	Powder Coated	Steel
24630-066	Base Plinth	Cabinet/Rack Base	200mm	1	Powder Coated	Steel
24630-067	Base Plinth	Cabinet/Rack Base	200mm	1	Powder Coated	Steel

Table 2/2

Katalogové číslo	Barva	Kód barvy	Šířka	Hloubka
24630-034	Black Grey	RAL 7021	600mm	600mm
24630-035	Black Grey	RAL 7021	800mm	
24630-036	Black Grey	RAL 7021	600mm	
24630-037	Black Grey	RAL 7021	800mm	
24630-064	Black Grey	RAL 7021	600mm	
24630-065	Black Grey	RAL 7021	800mm	
24630-066	Black Grey	RAL 7021	600mm	
24630-067	Black Grey	RAL 7021	800mm	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order side trims separately.

Cannot be used in conjunction with castors

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER