


MALÉ SKRÍNKY ABS, DABP



Svorkovnice ABS, DABP, se stupnem krytí IP 66, 67. Jsou běžne k dispozici v různých velikostech. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součásti a zbytečných prostojů. Díky tomu se rada DABP skvele hodí do náročného prostředí.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE
UKCA
GOST
IP

VLASTNOSTI

Popis: Skříňky ABS, bez halogenu, vhodná pro vnitřní použití. Nízká odolnost vůči UV záření.

Materiál: Telo: ABS. Obyčejný kryt: ABS. Průhledný kryt: polykarbonát.

Tesnění: Polyuretanové tesnění integrované do krytu skříňky.

Tepelná odolnost: -40 až +60 °C.

Horlavost: UL94 HB.

Ochrana: IP 66, 67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Povrch: RAL 7035.

Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu jsou z nerezové oceli, montážní šrouby a krytky z polyamidu.

Low UV radiation resistance

Polyurethane gasket integrated in the box cover

Temperature resistance: -40 °C to +60 °C

Flammability: UL94 HB

Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide

SPECIFIKACE

Materiál: ABS
Barva: Světle Šedá
Finish: Smooth

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Maximální montážní hloubka	Hmotnost	Rychlé odeslání
DABP080806GE	80mm	82mm	86mm	42mm	0.1kg	Ne
DABP080809GE	80mm	82mm	56mm	72mm	0.1kg	Ne
DABP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.15kg	Ne
DABP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	Ne
DABP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.2kg	Ne
DABP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.2kg	Ne
DABP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	Ne
DABP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.25kg	Ne
DABP121609GE	120mm	160mm	91mm	77mm	0.35kg	Ne
DABP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.35kg	Ne
DABP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	Ne
DABP050504GE	53mm	55mm	36mm	27.5mm	0.5kg	Ne
DABP162409GE	160mm	240mm	91mm	77mm	0.55kg	Ne
DABP162412GE	160mm	240mm	121mm	107mm	0.7kg	Ne
DABP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.8kg	Ne
DABP233009GE	230mm	300mm	86mm	72mm	0.85kg	Ne
DABP233011GE	230mm	300mm	111mm	97mm	1kg	Ne

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Poznámka: Svorkovnici s polykarbonátovým pruhledným krytem můžete objednat, když v čísle položky místo GE zadáte TE.

Bemærk: Klemkasse med polycarbonat gennemsigtigt dæksel monteret kan bestilles ved at udskifte GE med TE i varenummeret..

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER