

## NVENT CADDY CAT HP J-HAKEN MIT MULTIFUNKTIONSClip



### CERTIFICATIONS



### MERKMALE

Schnellbefestigung an Gewinde- oder Drahtstange

Komplett verstell- und einfach Versetzbar für leichtes ändern der Installation

Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser

Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht

Abgerundete Kanten an den J-Haken ermöglichen eine Unterstützung des entsprechenden Biegeradius von Hochleistungsdatenkabeln

Kosteneffektive Alternative zu teuren Kabelrinnen

Entspricht EN 50174-2

Entspricht ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 und ANSI®/TIA 569

Maximieren Sie Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten mit der einzigartigen Kombination aus 4Z- und 6Z-Produkten.

Ein verbesserter Multifunktionsclip ermöglicht eine optimierte Inventarisierung und reduziert gleichzeitig die mit mehreren SKUs verbundenen Risiken bei der Baustellenplanung.

### SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Vorverzinkung; nVent CADDY Armour

**Material:** Stahl; Spring Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Kabelkapazität, Cat 6A	Kabelkapazität, Cat 5e	Kabelkapazität, Cat 6	Drahtgröße	Stabgröße (RS)
CAT16HP4Z34	181217	10	20	15	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10
CAT21HP4Z34	181258	25	50	40	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10
CAT32HP4Z34	181218	35	90	60	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser (Ø)	Bereich	Einbaulast bis (F)
CAT16HP4Z34	181217	25mm	690mm <sup>2</sup>	130N
CAT21HP4Z34	181258	33.3mm	1174mm <sup>2</sup>	130N
CAT32HP4Z34	181218	50mm	2561mm <sup>2</sup>	130N

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Gemäß TIA 569-C.9.7 und EN 50174-2 dürfen nicht zusammenhängende Halterungen den Abstand von 5' (1,5 m) nicht überschreiten.

Die Kabelkapazität wird basierend auf einer 70 %-igen Füllrate berechnet.

## DIAGRAMS



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**