


BACKPLANE MIT DURCHVERBUNDENEN SIGNALLEITUNGEN

Backplane mit durchverbundenen Signalleitungen.



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Stromversorgung an jeder Steckverbinderposition (Reihe 1 + 32)

Adaptionsfelder für Spannungsanschlüsse bei den 2-lagigen Backplanes

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Rack-Höhe	Backplane Typ	Slot-Breite	Steckverbinder der Typ
23007-010	Backplane	10	3U	60 Signalleitungen	4HP	C64F
23007-021	Backplane	21	3U	60 Signalleitungen	4HP	C64F
23007-040	Backplane	10	3U	60 Signalleitungen	4HP	C96F
23007-051	Backplane	21	3U	60 Signalleitungen	4HP	C96F
23007-081	Backplane	21	3U	60 Signalleitungen	4HP	

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Rack-Höhe	Backplane Typ	Slot-Breite	Steckverbinder Typ
23007-114	Backplane	14	3U	60 Signalleitungen	3HP	C64F
23007-128	Backplane	28	3U	60 Signalleitungen	3HP	C64F
23007-158	Backplane	28	3U	60 Signalleitungen	3HP	C96F
23007-188	Backplane	28	3U	60 Signalleitungen	3HP	
23007-410	Backplane	10	3U	90 Signalleitungen	4HP	C96F
23007-421	Backplane	21	3U	90 Signalleitungen	4HP	C96F

Table 2/2

Katalognummer	Powersteckverbinder Typ	Packungsmenge
23007-010	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-021	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-040	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-051	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-081	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-114	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-128	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-158	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-188	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-410	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1
23007-421	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

schroff.nvent.com

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

schroff.nvent.com

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

schroff.nvent.com

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

schroff.nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER