

RACKPOWER EHANDLE RFID UND TASTATUR

CATALOG NUMBER

EA9500



Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und RackPower iPDUs integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.

MERKMALE

Sicherheitsgriff für Zugangskontrolle für nVent SCHROFF Rackpower iPDUs

Einfache oder doppelte Authentifizierung

Dreifacher eingebetteter, berührungsloser Kartenleser, der MIFARE Classic 4k - UID unterstützt, MIFARE Plus 2k - UID, MIFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN und EM125 kHz Prox - CSN

Fernverriegelung/-entriegelung und Remote-Überwachung

Lokale Verriegelungsstatusanzeige mit mehrfarbiger LED-Anzeige

Doppelseitige, sichtbare LED-Alarmgeräte zur Stromanzeige, Umgebungs-, oder Sicherheitsalarmstatus für das Gestell

Benutzerdefinierbare Tastensperre für manuelles Überschreiben

Eingebetteter Feuchtigkeitssensor und zusätzlicher Umgebungssensoranschluss

Lokaler Datenspeicher für 200 Benutzeranmeldeinformationen und 500 lokale Ereignisse

Anpassbarer Alarm, LED-Status, und Konfigurationseinstellung für den Zugang

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Griff

Passend zu: RackPower

Packungsmenge: 1

Stecker-Typ: RJ45

Removable Input Cable: Nein

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER