

ENLOGIC BASIC PDU



The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

MERKMALE

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/5

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilie	Geschaltete Ausgänge	Typ	Breite	Packungsmenge
EB0860	Steckdosenleiste	Enlogic	Nein	Basic PDU	56mm	1
EB09JA	Steckdosenleiste	Enlogic	Nein	Basic PDU	114mm	1

Table 2/5

Katalognummer	Steckdosentyp	Anzahl Buchsen	Farben	Höhe	Material	Oberfläche
EB0860	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Schwarz	1490mm	Stahl	Pulverbeschichtung
EB09JA	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Schwarz	965mm	Stahl	Pulverbeschichtung

Table 3/5

Katalognummer	Tiefe	Nennspannung	Kabellänge	Rack Units	Menge Leistungsschalter	Strombelastbarkeit
EB0860	55mm	415V	3000m	0U	6	22.1kV·A

Katalognummer	Tiefe	Nennspannung	Kabellänge	Rack Units	Menge Leistungsschalter	Strombelastbarkeit
EB09JA	75mm	415V	1800m	0U	12	43.5kV·A

Table 4/5						
Katalognummer	Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten	Anzahl Ausgangsspannungen	Leitungsschutzschalter	Metering Type	Nennleistung	Removable Input Cable
EB0860	Nein		20 A, 1-pole, Hy-MagA	Keine	230VAC	Nein
EB09JA	Nein	36	20 A, 1-pole, Hy-MagA	Keine	230VAC	Nein

Table 5/5			
Katalognummer	Stecker-Typ	Länge des Eingangskabels	Ausgangsspannung
EB0860	IEC 60309 530P6/532P6	3m	208 – 230VAC
EB09JA	IEC 60309 560P6/563P6	1.8m	208 – 230VAC

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER