

## MONITOR, TASTATUR, TOUCHPAD, 1 HE-SCHUBLADE



Entwickelt für die 19-Zoll Standard-Rackmontage, konzipiert für Komfort, robustes Design für intensive Nutzung oder den Betrieb in rauen Umgebungen

### CERTIFICATIONS



### MERKMALE

Ausziehbarer 17-Zoll-TFT-Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung 1280 x 1024; kann an VGA-Schnittstelle angeschlossen werden)

Tastatur mit verschiedenen Tastatur-Sprachlayouts (kann über USB angeschlossen werden)

Integriertes Touchpad (kann über USB angeschlossen werden)

Spannungsversorgung: Weitbereichseingang (Nennspannung 110 VAC bis 240 VAC), Spannungsversorgung mit 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage.

Montage tiefenverstellbar für unterschiedliche Raster der Serverwinkelprofile; Montagetiefe (Maß c = Abstand der 19-Zoll-Profile): C-Maß 470 bis 740 mm

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Produkttyp      | Typ                         | Passend zu   | Farben      | Farbcode | Rack-Höhe |
|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------|----------|-----------|
| 60118-580     | Schrankeinschub | Monitor, Tastatur, Touchpad | 19"-Schränke | Schwarzgrau | RAL 9005 | 1U        |

| Katalognummer | Produkttyp      | Typ                               | Passend zu   | Farben      | Farbcode | Rack-Höhe |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------|
| 60118-581     | Schrankeinschub | Monitor,<br>Tastatur,<br>Touchpad | 19"-Schränke | Schwarzgrau | RAL 9005 | 1U        |
| 60118-582     | Schrankeinschub | Monitor,<br>Tastatur,<br>Touchpad | 19"-Schränke | Schwarzgrau | RAL 9005 | 1U        |

Table 2/2

| Katalognummer | Tiefe | Packungsmenge |
|---------------|-------|---------------|
| 60118-580     | 470mm | 1             |
| 60118-581     | 470mm | 1             |
| 60118-582     | 470mm | 1             |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Mit Trackball oder Nummernblock.

Weitere Tastaturlayouts siehe Benutzerhandbuch.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com** **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**