

ANBINDELEITUNGS AUSSTEIFUNG ZUR BEFESTIGUNG AN GEWINDESTANGEN



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Einfacheres Abmessen und Schneiden der Gewindestange dank Quick Grip-Klammer

Gewindestange muss nicht mehr auf die genaue Länge zugeschnitten werden.

Funktioniert mit roh geschnittenen Gewindestangen, das Entgraten am Ende zum Rohr kann entfallen

Die Gewindestange kann über oder unter dem Leitungsrohr installiert werden

Durch den Abreißkopf wird das richtige Drehmoment sichergestellt und die Inspektion vereinfacht

SPEZIFIKATIONEN

Endbearbeitung: elektrisch galvanisiert

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Rohrabmessung	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Stabgröße (RS)	Höhe (H)
CSBBRP0100EG	404477	1 Zoll	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Rohrabmessung	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Stabgröße (RS)	Höhe (H)
CSBBRP0125EG	404478	1 1/4"	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm
CSBBRP0150EG	404479	1 1/2"	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm
CSBBRP0200EG	404480	2"	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)
CSBBRP0100EG	404477	41.4 mm	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	50 mm	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	56.1 mm	22.2 mm
CSBBRP0200EG	404480	68.3 mm	22.2 mm

DIAGRAMS



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER