

# NVENT CADDY HOOK-AND-LOOP-KABELBEFESTIGUNG – VORGESCHNITTENE ROLLE



Die nVent CADDY Hook-and-Loop-Kabelbefestigung – vorgeschchnittene Rolle ist ein flexibles und werkzeugfreies Kabelmanagement-Zubehör, das Auftragnehmer bei der Ordnung von Kabelkanälen unterstützt. Diese wiederverwendbare Kabelmanagementlösung wird in einer vorgeschrittenen Rolle geliefert, um die Effizienz zu maximieren und Kabelbeschädigungen durch zu festes Anziehen zu vermeiden. Diese verleiht sowohl permanenten als auch temporären Installationen ein sauberes und professionelles Aussehen, ohne Abfall zu verursachen. Ideal für Datenkabel und Anwendungen, die Vibrationen ausgesetzt sind.

## MERKMALE

Verhindert ein zu starkes Anziehen der Kabel

Vorgeschritten – einfach die benötigte Länge abtrennen

Mehrere Streifen zu einem längeren Streifen zusammenfügen

Werkzeugfrei, sofort einsatzbereit

Wiederverwendbar – ideal für temporäre und permanente Installationen

Sauberer Abschluss und kein Abfall durch Umwickeln des Kabelbündels mit überschüssigem Material

UV-Beständigkeit

## SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material         | Länge (L) | Breite (W) | A      | Durchmesser (Ø) |
|---------------|---------------|------------------|-----------|------------|--------|-----------------|
| HLR25P200     | 601032        | Nylon, Polyester | 25 m      | 20 mm      | 200 mm | 280 mm          |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   |
|---------------|---------------|---------|
| HLR25P200     | 601032        | Schwarz |

## DIAGRAMS



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**