

VARISTAR NET PLUS SCHRANK



Basisschrank für Verkabelung und Netzwerkgeräte. Kühlung über Konvektion oder Lüfter im Dach.

CERTIFICATIONS



MERKMALE

Erhältlich als Anreih- oder Einzelschrank

Netzwerkschrank mit zwei 19"-Ebenen und Sockel

Schutzart IP 20

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Rahmenmaterial	Material der Verkleidung	Rahmenfarbe	Rahmenfarbe (RAL)	Farbe der Verkleidung (RAL)
10130-072	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-073	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-074	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-075	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-076	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-077	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-078	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau

Katalognummer	Produkttyp	Rahmenmaterial	Material der Verkleidung	Rahmenfarbe	Rahmenfarbe (RAL)	Farbe der Verkleidung (RAL)
10130-079	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-080	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-081	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-082	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-083	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-084	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-085	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-086	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-087	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-088	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-089	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-090	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-091	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-092	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-093	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-094	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-095	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-096	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-097	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-098	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-099	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-100	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-101	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-102	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-103	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-104	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-105	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-106	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-107	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-108	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-109	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-110	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-111	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-112	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau

Katalognummer	Produkttyp	Rahmenmaterial	Material der Verkleidung	Rahmenfarbe	Rahmenfarbe (RAL)	Farbe der Verkleidung (RAL)
10130-113	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-114	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-115	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-116	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-117	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-118	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau
10130-119	Rack	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Hellgrau

Table 2/3						
Katalognummer	Farbe der Verkleidung	Einbaulast bis	Rack-Höhe	Höhe	Material	Oberfläche
10130-072	RAL 7035	800kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-073	RAL 7035	800kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-074	RAL 7035	800kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-075	RAL 7035	800kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-076	RAL 7035	800kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-077	RAL 7035	800kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-078	RAL 7035	800kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-079	RAL 7035	800kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-080	RAL 7035	400kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-081	RAL 7035	400kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-082	RAL 7035	400kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-083	RAL 7035	400kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-084	RAL 7035	400kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-085	RAL 7035	400kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung

Katalognummer	Farbe der Verkleidung	Einbaulast bis	Rack-Höhe	Höhe	Material	Oberfläche
10130-086	RAL 7035	400kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-087	RAL 7035	400kgf	24U	1200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-088	RAL 7035	800kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-089	RAL 7035	800kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-090	RAL 7035	800kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-091	RAL 7035	800kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-092	RAL 7035	800kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-093	RAL 7035	800kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-094	RAL 7035	800kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-095	RAL 7035	800kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-096	RAL 7035	400kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-097	RAL 7035	400kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-098	RAL 7035	400kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-099	RAL 7035	400kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-100	RAL 7035	400kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-101	RAL 7035	400kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-102	RAL 7035	400kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-103	RAL 7035	400kgf	42U	2000mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-104	RAL 7035	800kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-105	RAL 7035	800kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung

Katalognummer	Farbe der Verkleidung	Einbaulast bis	Rack-Höhe	Höhe	Material	Oberfläche
10130-106	RAL 7035	800kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-107	RAL 7035	800kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-108	RAL 7035	800kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-109	RAL 7035	800kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-110	RAL 7035	800kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-111	RAL 7035	800kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-112	RAL 7035	400kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-113	RAL 7035	400kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-114	RAL 7035	400kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-115	RAL 7035	400kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-116	RAL 7035	400kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-117	RAL 7035	400kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-118	RAL 7035	400kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung
10130-119	RAL 7035	400kgf	47U	2200mm	Stahl	Pulverbeschichtung

Table 3/3			
Katalognummer	Packungsmenge	Breite	Tiefe
10130-072	1	600mm	600mm
10130-073	1	600mm	600mm
10130-074	1	600mm	800mm
10130-075	1	600mm	800mm
10130-076	1	600mm	900mm
10130-077	1	600mm	900mm
10130-078	1	600mm	1000mm
10130-079	1	600mm	1000mm

Katalognummer	Packungsmenge	Breite	Tiefe
10130-080	1	800mm	600mm
10130-081	1	800mm	600mm
10130-082	1	800mm	800mm
10130-083	1	800mm	800mm
10130-084	1	800mm	900mm
10130-085	1	800mm	900mm
10130-086	1	800mm	1000mm
10130-087	1	800mm	1000mm
10130-088	1	600mm	600mm
10130-089	1	600mm	600mm
10130-090	1	600mm	800mm
10130-091	1	600mm	800mm
10130-092	1	600mm	900mm
10130-093	1	600mm	900mm
10130-094	1	600mm	1000mm
10130-095	1	600mm	1000mm
10130-096	1	800mm	600mm
10130-097	1	800mm	600mm
10130-098	1	800mm	800mm
10130-099	1	800mm	800mm
10130-100	1	800mm	900mm
10130-101	1	800mm	900mm
10130-102	1	800mm	1000mm
10130-103	1	800mm	1000mm
10130-104	1	600mm	600mm
10130-105	1	600mm	600mm
10130-106	1	600mm	800mm
10130-107	1	600mm	800mm
10130-108	1	600mm	900mm
10130-109	1	600mm	900mm
10130-110	1	600mm	1000mm
10130-111	1	600mm	1000mm
10130-112	1	800mm	600mm
10130-113	1	800mm	600mm
10130-114	1	800mm	800mm

Katalognummer	Packungsmenge	Breite	Tiefe
10130-115	1	800mm	800mm
10130-116	1	800mm	900mm
10130-117	1	800mm	900mm
10130-118	1	800mm	1000mm
10130-119	1	800mm	1000mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER