




IMPORTANT:
 Zur Erfüllung der Norm, muß die Erdung gemäß
 Anweisung ausgeführt werden.
 In order to comply with earthing regulations,
 the assembly must be done as explain on this document.
 Pour être conforme à la norme, la mise à la masse
 doit être réalisée suivant la notice ci-jointe.




VORSICHT LEBENSGEFAHR!
 Elektromontage nur durch Fachpersonal
 zulässig. VDE-Vorschriften beachten.

DANGER!
 Electrical assembly must be carried out by technical
 staff only, according to VDE/IEEE regulations.

ATTENTION DANGER DE MORT!
 Montage électrique exclusivement réservé au personnel
 qualifié. Respecter les prescriptions en vigueur.




1 (1x)



2 (1x) 4 Nm




3 (1x)




4 (2x) 12Nm



5 (3x)



6 (3x) 12Nm



7 (3x)



8 (1x)

D

EN

F

Sicherheit:

Für Bauteile oder Komponenten, die mehr als 25 kg wiegen, werden für die Montage und Demontage mindestens zwei Personen benötigt.

Montage:

Anziehdrehmoment sind mit einer Toleranz von +/-15% angegeben, sofern nicht anders angegeben

Safety:

At least two persons are required to install or remove equipment or components which weight more than 25 kg.

Mounting:




Tightening torques are given with a tolerance of +/- 15% unless otherwise stated.

Sécurité:



Le montage et le démontage des équipements ou des composants d'une masse supérieure à 25 kg nécessitent au moins deux personnes.

Montage:


Les couples de serrages sont données avec une tolérance de +/-15% sauf autres indications.





② Oberfläche zum Bohren von
Kabeleinführungen
Surface for drilling
cable entries
Surface pour le perçage
d'entrées de cable



(3Nm)




2




Mutter anhalten
Hold the nut
Retenir l'écrou
(13mm)


3



Mutter anhalten
Hold the nut
Retenir l'écrou
(13mm)




6







Flächen mit Alkohol reinigen vor dem kleben.
Clean the surfaces with alcohol before gluing.
Nettoyer les surfaces à l'alcool avant de coller.

7



H	H1
600	560
800	760

B	B1
400	360
600	560

OPTIONEN	OPTIONS	OPTIONS
20170-200		
20170-201: Mast Befestigung Satz 400W Pole mount kit 400 W Kit de fixation poteau 400W 20170-202: Mast Befestigung Satz 600W Pole mount kit 600 W Kit de fixation poteau 600W		
20170-203		
20170-204: 10x Ersatzdichtungen 400W 10x gasket spare parts 400 W 10x joints de rechange 400W 20170-205: 10x Ersatzdichtungen 600W 10x gasket spare parts 600 W 10x joints de rechange 600W		
AL9301 Nach dem Heben mit 7Nm anziehen After levelling rescrew at 7Nm Après levage reserrer à 7Nm		Beim wiederaufbau ohne Ringösen, die Kappen auf stecken When reassembling without the rings, clip the caps Au remontage sans les anneaux, clipper les capuchons 