



FIJADOR A TUBO PARA REFUERZO SÍSMICO LIVIANO EN RAMAL



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

La mordaza de sujeción rápida simplifica la medición y corte de varillas roscadas

Elimina la necesidad de cortar la varilla roscada a las dimensiones exactas

Funciona con varilla roscada con corte preliminar y elimina el desbarbado lateral del tubo

Se puede instalar con una varilla roscada encima o debajo del tubo de servicio

La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electro galvanizado

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro de tubería	NB/DN	Diámetro exterior (DE)	Rod Size (RS)	Altura (H)
CSBBRP0100EG	404477	1"	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm
CSBBRP0125EG	404478	1 1/4"	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro de tubería	NB/DN	Diámetro exterior (DE)	Rod Size(RS)	Altura (H)
CSBBRP0150EG	404479	1 1/2"	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm
CSBBRP0200EG	404480	2"	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Ancho (W)
CSBBRP0100EG	404477	41.4 mm	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	50 mm	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	56.1 mm	22.2 mm
CSBBRP0200EG	404480	68.3 mm	22.2 mm

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER