



## POSTE BASE DE MARCO H NVENT CADDY PYRAMID



### CARACTERÍSTICAS

La parte inferior de espuma o caucho ofrece una interfaz de baja abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

La interfaz de azotea de caucho es ideal para la instalación de secciones de paneles solares

Hardware para montaje preinstalado en las bases

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

Compatible con canales strut estándar

### ESPECIFICACIONES

<b>Factor de Seguridad para Carga Estática:</b>	3:1
<b>Acabado:</b>	Galvanizado en caliente
<b>Material:</b>	Steel;Polypropylene;Polyethylene
<b>Temperatura:</b>	-34 a 54,4 °C


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Interconexión de azotea	Tipo de canal strut	Altura (H)	Longitud (L)	Ancho (W)
PHB	360422	Espuma	A (41 x 41 mm)	117 mm	314 mm	314 mm
PHBR	360423	Caucho	A (41 x 41 mm)	118 mm	314 mm	314 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Área de superficie	Peso unitario	Carga estática (F)
PHB	360422	0.09m <sup>2</sup>	1.8 kg	3335N
PHBR	360423	0.1m <sup>2</sup>	2 kg	3335N

## DIAGRAMS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**