

MORDAZA EN C MULTIFUNCIONAL



CARACTERÍSTICAS

Mordaza de viga multifuncional

Usar con abrazadera de cable/conduit/tubo o arandela cuadrada para la mordaza en C multifuncional

ESPECIFICACIONES

Acabado: Galvanizado en caliente

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Flange Thickness (FT)	Tamaño del orificio (HS)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
C20HD	336100	Acero	4 - 20 mm	14 mm	6	25mm
C20S4	336130	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	4 - 20 mm	14 mm	6	25mm
C30HD	336110	Acero	17 - 30 mm	14 mm	8	30mm
C30S4	336140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	17 - 30 mm	14 mm	8	30mm
C45HD	336120	Acero	30 - 44 mm	14 mm	8	30mm
C45S4	336150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	30 - 44 mm	14 mm	8	30mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Par de torsión (TQ)	Carga estática (F)
C20HD	336100	3 N·m	1100N

Número de catálogo	Número de artículo	Par de torsión (TQ)	Carga estática (F)
C20S4	336130	3 N·m	1100N
C30HD	336110	3 N·m	1100N
C30S4	336140	3 N·m	1100N
C45HD	336120	3 N·m	1100N
C45S4	336150	3 N·m	1100N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER