


SISTEMA DE CONTENCIÓN PROLINE, PUERTAS SELLADAS EXPRESS, 83.25 X 34.25 X 4.00, ACERO, NEGRO

CATALOG NUMBER

UAC2DDR45U



Diseñado para pasillos de 48 pulgadas (1200 mm) de ancho. También puede proporcionar beneficios para pasillos más anchos. La versión de 48 pulgadas (1219 mm) de ancho sella pasillos de 46 pulgadas (1168 mm) a 54 pulgadas (1372 mm) y la versión de 72 pulgadas (1829 mm) sella pasillos de 70 pulgadas (1778 mm) a 78 pulgadas (1981 mm). Las soluciones personalizadas también pueden proporcionar beneficios para pasillos más anchos.

FEATURES

Las puertas de pasillo se deslizan o son abatibles bidireccionalmente para proporcionar un acceso rápido al pasillo.

Diseñado para pasillos de 48 pulgadas (1200 mm) de ancho, pero también puede proporcionar beneficios para pasillos más anchos.

Las puertas bidireccionales requieren un espacio libre mínimo de 6 pulgadas (152 mm) desde el borde delantero del gabinete a lo largo de toda su altura para que las bisagras se acoplen.

Funciona con múltiples gabinetes de 76 pulgadas (1930 mm) y más altos.

Las puertas pueden instalarse en pasillos calientes o fríos.

Puertas unidas magnéticamente al lateral del rack.

El diseño sin herramientas permite una fácil instalación, extracción y reinstalación.

Solución tanto para nuevas construcciones como para centros de datos de adaptación.

Los paneles transparentes de la puerta y el techo proporcionan la máxima luz al pasillo.

El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.

Los modelos de contención Express incluyen instalación sin herramientas con tecnología exclusiva Magswitch.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Article Number: 38626

Altura: 2115mm

Ancho: 870mm

Profundidad: 102mm

Material: Policarbonato; ABS

Acabado: Powder Coated

Color: Jet Black

Código de colores: RAL 9005

Unidades de rack: 45U

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Hay tamaños personalizados disponibles

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER