

KITS DE VENTANA PARA ÁREAS PELIGROSAS, EXWK

Los kits de ventana para áreas peligrosas se diseñaron para usarse en gabinetes con más seguridad (Ex e) en áreas peligrosas ATEX o IECEx zona 1 o 2. Estos kits de ventana aseguran un sello impermeable, contra el polvo, contra el aceite. Diseñadas para usar como visores, estos kits de ventana son ideales para ver los componentes internos del gabinete. Las ventanas se instalan fácilmente con un corte en el gabinete y conectando la ventana y el marco con los herrajes de montaje incluidos.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Componente reconocido por UL 508A; Tipo 4, 4X, 12, 3R;
Archivo N.º E61997

Adecuados para el uso en gabinetes con mayor seguridad para ensambles de ZONA 1 o ZONA 2

Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE 2 assemblies

ATEX Directive 94/9/EC

ATEX

Sira 13ATEX3315U

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

IECEx

IECEx SIR 13.0123U

cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,

3R; File No. E61997

NEMA/EEMAC 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66



FEATURES

Sello seguro con junta de silicona para proteger contra la penetración de agua y polvo en aplicaciones a altas temperaturas.

Permiten ver los componentes mediante un cristal de seguridad templado de 25 pulgadas (6 mm).

Fácil instalación en los cortes de gabinete con los herrajes del marco de la ventana

SPECIFICATIONS

Acabado: Pulido
Material: Acero Inoxidable 316L

Table 1/1				
Número de catálogo	Número de artículo	Espesor	Tamaño del recorte	Envío rápido
EXWK53SS6	27021	1.98mm	170 x 119mm	No
EXWK138SS6	27024	1.98mm	373 x 246mm	No
EXWK1711SS6	27026	1.98mm	475 x 322mm	No
EXWK2315SS6	27028	1.98mm	627 x 424mm	No
EXWK2919SS6	27033	1.98mm	780 x 526mm	No
EXWK711SS6	27023	1.98mm	221 x 322mm	No
EXWK715SS6	27025	1.98mm	424 x 221mm	No
EXWK720SS6	27027	1.98mm	221 x 551mm	No
EXWK724SS6	27031	1.98mm	221 x 653mm	No
EXWK729SS6	27032	1.98mm	221 x 780mm	No
EXWK95SS6	27022	1.98mm	272 x 183mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.