


MARCO GIRATORIO DE ALTURA PARCIAL, SFCP



Se trata de un marco giratorio de altura parcial para equipos de 19" que proporciona más espacio de montaje para dichos equipos, así como acceso por la parte posterior a los componentes y equipos montados tras abrirlo.

FEATURES

Descripción: Marco giratorio de altura parcial para componentes de 19" con apertura a derecha o a izquierda. Puede ser montado en armarios de acero murales y autoportantes combinables y compactos. Perfil rígido en S del marco equipado con patrón de taladros a 19" en la parte frontal y trasera. Marco cincado para toma a tierra de los componentes instalados. Ángulo de apertura estándar de 125°-155° grados. El montaje en armarios de acero murales requiere el soporte transversal SFBP en combinación con el AVB.

Cierre: Un cierre DIN de 3 mm.

Material: Marco de acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 marco giratorio con bisagras.

Instrucciones de montaje: El montaje en armarios murales, los armarios metálicos requieren del soporte transversal SFBP en combinación con el accesorio AVB. EL montaje en armarios de acero autoportantes combinables requiere el soporte transversal SFBP. Ajustable en profundidad con los perfiles CLPK.

Cerrojo: un cerrojo de doble bit de 3 mm

Requisitos de montaje: el montaje en gabinetes de acero de montaje en pared requiere un soporte transversal SFBP junto con el AVB; el montaje en gabinetes de acero de base de piso combinables requiere un soporte transversal SFBP; ajustable en profundidad con perfiles CLPK

SPECIFICATIONS

Espesor: 2mm
Material: Acero dulce
Acabado: Pintado al polvo

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Ancho	Profundidad	Material envolvente	Familia de productos
SFCP036	SFCP036	600mm	496mm	60mm	Acero dulce	
SFCP066	SFCP066	600mm	496mm	60mm	Acero dulce	Free-Standing, Wall Mounted
SFCP106	SFCP106	600mm	496mm	60mm	Acero dulce	
SFCP126	SFCP126	800mm	696mm	60mm	Acero dulce	
SFCP156	SFCP156	800mm	696mm	60mm	Acero dulce	
SFCP196	SFCP196	1000mm	896mm	60mm	Acero dulce	
SFCP246	SFCP246	1200mm	1096mm	60mm	Acero dulce	

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER