



NVENT CADDY SPEED LINK LD CON GANCHO



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope

ESPECIFICACIONES

Diámetro del Cable:	1,5 mm
Factor de Seguridad para Carga Estática:	5:1
Material:	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable	A	B	C	Carga estática (F)
SLD15L10S	195945	10m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable	A	B	C	Carga estática (F)
SLD15L2S	195935	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L5S	195940	5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Cantidad de embalaje
SLD15L10S	195945	1.0000
SLD15L2S	195935	1.0000
SLD15L5S	195940	1.0000


Ancho (W): 12.7 mm

Altura (H): 19 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Wire and pre-assembled hook end fitting made of Stainless Steel 316 (1.4401).

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER