

ORGANIZADOR DE CABLES VERTICALES CABLETEK



Los administradores verticales de cables CableTek están disponibles en modelos de una cara y de dos caras. Se monta en los lados o entre los racks de marco abierto de 2 y 4 postes. La parte frontal del administrador proporciona soporte, gestión y alta capacidad para los latiguillos, mientras que la parte posterior admite cables de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A.

FEATURES

La cubierta frontal de una pieza de fácil extracción con acceso desde la derecha o la izquierda, según sea necesario, se abre 180° para permitir el acceso completo a los cables.

Las ubicaciones de los pernos autoalineables minimizan la elevación y la instalación rápida.

Sujetadores autocapturables; el perno no gira al apretar la tuerca

La generosa profundidad de los dedos permite una densidad máxima del cable y permite transiciones suaves de posiciones verticales a horizontales.

Acceso sin obstáculos de los cables a los equipos del rack —sin zonas de contención

Los bordes redondeados en el material compuesto y los ojales protegen las cubiertas del cable de daños.

Robust arrowhead fingers are shaped to funnel cables into base and are made of black composite material

Puntos de amarre de cables en la parte trasera

Los orificios de paso protegen el cable y facilitan el tendido entre la parte delantera y la trasera.

El cerrojo central de puerta permite rápido y fácil acceso a los cables.

El gestor de cableado de doble cara con los dedos de soporte delantero y trasero incluye una tapa de encaje a presión.

El gestor de cableado de doble cara con postes y compuertas soportan y contienen cables. Se incluyen tres juegos de postes y compuertas; hay juegos adicionales disponibles como accesorios.

Los postes encajan en los orificios preperforados de la parte posterior de la gestión de cableado

Las compuertas encajan en los postes, se abren desde la izquierda o la derecha según sea necesario y se balancean a 280 para el acceso del cable. Los postes se pueden utilizar solos como bobinas sueltas para controlar los latiguillos largos.

Los administradores de cables verticales y horizontales están diseñados como un sistema para un aspecto optimizado y una funcionalidad mejorada.

SPECIFICATIONS

Table 1/2						
Número de catálogo	Número de artículo	Familia de productos	Espesor	Código de colores	Unidades de rack	Color
DV10D7	17277	CableTek	2mm	RAL 9005	45U	Jet Black
DV10D8	17285	CableTek	2mm	RAL 9005	51U	Jet Black
DV10D9	17293	CableTek	2mm	RAL 9005	58U	Jet Black
DV10DF7	26285	CableTek	2mm	RAL 9005	45U	Jet Black
DV10DF7W	36097	CableTek	2mm	RAL 9003	45U	Signal White
DV10DF8	26288	CableTek	2mm	RAL 9005	51U	Jet Black
DV10S7	17276	CableTek	2mm	RAL 9005	45U	Jet Black
DV10S7W	36094	CableTek	2mm	RAL 9003	45U	Signal White
DV10S8	17284	CableTek	2mm	RAL 9005	51U	Jet Black
DV10S9	17292	CableTek	2mm	RAL 9005	58U	Jet Black
DV12D7	17281	CableTek	2mm	RAL 9005	45U	Jet Black
DV12D8	17287	CableTek	2mm	RAL 9005	51U	Jet Black
DV12D9	17295	CableTek	2mm	RAL 9005	58U	Jet Black
DV12DF7	26286	CableTek	2mm	RAL 9005	45U	Jet Black
DV12DF7W	36098	CableTek	2mm	RAL 9003	45U	Signal White
DV12DF8	26291	CableTek	2mm	RAL 9005	51U	Jet Black
DV12S7	17278	CableTek	2mm	RAL 9005	45U	Jet Black
DV12S7W	36095	CableTek	2mm	RAL 9003	45U	Signal White
DV12S8	17286	CableTek	2mm	RAL 9005	51U	Jet Black
DV12S9	17294	CableTek	2mm	RAL 9005	58U	Jet Black
DV6D7	17275	CableTek	2mm	RAL 9005	45U	Jet Black
DV6D8	17283	CableTek	2mm	RAL 9005	51U	Jet Black
DV6D9	17291	CableTek	2mm	RAL 9005	58U	Jet Black
DV6DF7	26284	CableTek	2mm	RAL 9005	45U	Jet Black
DV6DF7W	36096	CableTek	2mm	RAL 9003	45U	Signal White
DV6DF8	26287	CableTek	2mm	RAL 9005	51U	Jet Black
DV6S7	17274	CableTek	2mm	RAL 9005	45U	Jet Black
DV6S7W	36093	CableTek	2mm	RAL 9003	45U	Signal White
DV6S8	17282	CableTek	2mm	RAL 9005	51U	Jet Black
DV6S9	17288	CableTek	2mm	RAL 9005	58U	Jet Black

Table 2/2			
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado

DV10D7	17277	Aluminio	Powder Coated
DV10D8	17285	Aluminio	Powder Coated
DV10D9	17293	Aluminio	Powder Coated
DV10DF7	26285	Aluminio	Powder Coated
DV10DF7W	36097	Aluminio	Powder Coated
DV10DF8	26288	Aluminio	Powder Coated
DV10S7	17276	Aluminio	Powder Coated
DV10S7W	36094	Aluminio	Powder Coated
DV10S8	17284	Aluminio	Powder Coated
DV10S9	17292	Aluminio	Powder Coated
DV12D7	17281	Aluminio	Powder Coated
DV12D8	17287	Aluminio	Powder Coated
DV12D9	17295	Aluminio	Powder Coated
DV12DF7	26286	Aluminio	Powder Coated
DV12DF7W	36098	Aluminio	Powder Coated
DV12DF8	26291	Aluminio	Powder Coated
DV12S7	17278	Aluminio	Powder Coated
DV12S7W	36095	Aluminio	Powder Coated
DV12S8	17286	Aluminio	Powder Coated
DV12S9	17294	Aluminio	Powder Coated
DV6D7	17275	Aluminio	Powder Coated
DV6D8	17283	Aluminio	Powder Coated
DV6D9	17291	Aluminio	Powder Coated
DV6DF7	26284	Aluminio	Powder Coated
DV6DF7W	36096	Aluminio	Powder Coated
DV6DF8	26287	Aluminio	Powder Coated
DV6S7	17274	Aluminio	Powder Coated
DV6S7W	36093	Aluminio	Powder Coated
DV6S8	17282	Aluminio	Powder Coated
DV6S9	17288	Aluminio	Powder Coated

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER