

RACK SÍSMICO DE MARCO ABIERTO Y 4 POSTES



Los racks de marco abierto de 4 postes sísmicos combinan la seguridad de montaje de un gabinete con la accesibilidad de un rack. Estos racks de profundidad ajustable que se utilizan en aplicaciones de centro de datos de comunicación y salas de telecomunicaciones sometidas a vibraciones o actividad sísmica, admiten equipos de red más profundos y pesados, y se pueden combinar con estantes estándar de 2 postes u otros racks de 4 postes para ampliar los sistemas existentes.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 2416 Listed; File No. E230874, Carga nominal de 1134 kg (2500 lb)

cUL C22.2 No. 182.4 Listed; File No. E230874

kg) de equipo instalado.

kg) of equipment installed

EIA 310-D

OSHPD Pre-Approval OPM-0199-13

NEBS is a trademark of Telcordia

FEATURES

El rack está completamente soldado para una máxima rigidez.

Orificios cuadrados espaciados conforme a EIA universal de 5/8-5/8-1 /2 pulg. alojan equipo y accesorios de rack de 19 pulg.

Ángulo de rack trasero ajustable de 0 a 39.09 pulg. (0 a 993 mm).

La altura nominal es de 7 pies (2.1 m).

Puede acoplarse con racks de marco abierto de 2 y de 4 postes.

Parte superior de cascada frontal integral.

Orificios prebarrenados en la parte superior para facilitar la instalación de la trayectoria.

Recortes superior e inferior para entrada de cables.

Disposición de tierra con símbolo de tierra.

Complemento completo de componentes que hacen juego para la gestión de equipo y cableado.

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades de rack	Altura	Acabado	Material	Color
--------------------	--------------------	------------------	--------	---------	----------	-------

E4SDR19FM45U	14243	45U	2185mm	Powder Coated	Mild Steel	Jet Black
--------------	-------	-----	--------	---------------	------------	-----------

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Código de colores	Ancho	Profundidad	Espesor
E4SDR19FM45U	14243	RAL 9005	679mm	1013mm	3.4mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER