

ÁNGULOS PARA RACK PROLINE S1



Los ángulos de rack se venden en pares con la marca RU en todos los lados. Un lado está roscado 10-32 mientras que el otro lado tiene un orificio cuadrado (0.375 x 0.375 pulgadas). Ambos lados están espaciados según el estándar universal EIA. Los ángulos de rack se pueden ensamblar en configuración de orificio roscado o cuadrado. Los ángulos para rack y los soportes de montaje están hechos de acero de gran calibre. Se incluyen todos los herrajes y soportes para ensamblarlos en el gabinete.

FEATURES

Los ángulos de rack se venden en pares con la marca RU en todos los lados.

Un lado está roscado 10-32 mientras que el otro lado es un orificio cuadrado (0.375 x 0.375 pulg.)

Ambos lados están espaciados según el estándar universal EIA

Los ángulos para rack se pueden ensamblar en configuración de orificio roscado o cuadrado.

Los ángulos para rack y los soportes de montaje están hechos de acero de gran calibre.

Todos los herrajes y soportes están incluidos para ensamblar en el gabinete.

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Separación de los racks	Unidades de rack	Altura	Material	Acabado
PS1RA126	36755	19 pulgadas	24U	1200mm	Mild Steel	Powder Coated
PS1RA127	36756	19 o 23 pulg.	24U	1200mm	Mild Steel	Powder Coated
PS1RA217	36758	19 o 23 pulg.	45U	2100mm	Mild Steel	Powder Coated
PS1RA218	36914	19 o 23 pulg.	45U	2100mm	Mild Steel	Powder Coated
PS1RA237	39248	19 o 23 pulg.	48U	2300mm	Mild Steel	Powder Coated
PS1RA238	39251	19 o 23 pulg.	48U	2300mm	Mild Steel	Powder Coated
PS1RA216	36757	19 pulgadas	45U	2100mm	Mild Steel	Powder Coated
PS1RA236	39247	19 pulgadas	48U	2300mm	Mild Steel	Powder Coated

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Código de colores	Ancho	Profundidad	Espesor
PS1RA126	36755	Jet Black	RAL 9005	600mm	600mm	2.66mm
PS1RA127	36756	Jet Black	RAL 9005	700mm	700mm	2.66mm
PS1RA217	36758	Jet Black	RAL 9005	700mm	700mm	2.66mm
PS1RA218	36914	Jet Black	RAL 9005	800mm	800mm	2.66mm
PS1RA237	39248	Jet Black	RAL 9005	700mm	700mm	2.66mm
PS1RA238	39251	Jet Black	RAL 9005	800mm	800mm	2.66mm
PS1RA216	36757	Jet Black	RAL 9005	600mm	600mm	2.66mm
PS1RA236	39247	Jet Black	RAL 9005	600mm	600mm	2.66mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER