

CABLE A ALMA DE RAÍL, MOLDE SOLAMENTE, DE SEÑAL



FEATURES

Molde de repuesto diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

SPECIFICATIONS

Tipo de raíl: Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb

Material: Grafito

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de terminal de unión	Handle Clamp	Diámetro externo del conductor, nominal	Tipo de soldadora	Material de soldadura	Orientación
SBB200CLH	Pestaña de 1 in		4.76mm	TB5, T21	SB25, se vende por separado	Izquierdo
SBB200CRH	Pestaña de 1 in		4.76mm	TB5, T21	SB25, se vende por separado	Derecho
SBW3150BLH	Pestaña de 1 in	C105B, se vende por separado	4.76mm	TB5	SB25 o SB25PLUSF80, se venden por separado	Izquierdo
SBW3150BRH	Pestaña de 1 in	C105B, se vende por separado	4.76mm	TB5	SB25 o SB25PLUSF80, se venden por separado	Derecho

Número de catálogo	Tipo de terminal de unión	Handle Clamp	Diámetro externo del conductor, nominal	Tipo de soldadora	Material de soldadura	Orientación
SBB200YLH	Pestaña de 1 in	C105B, se vende por separado	5.18mm	T21, TB5	SB25 o SB25PLUSF80, se venden por separado	Izquierdo
SBB200YRH	Pestaña de 1 in	C105B, se vende por separado	5.18mm	T21, TB5	SB25 o SB25PLUSF80, se venden por separado	Derecho
SBB200XRH	Pestaña de 1 in		6.6mm	TB5, T21	SB32, se vende por separado	Derecho
SBB200PLH	Pestaña de 1 in		7.75mm	TB5, T21	SB32, se vende por separado	Izquierdo
SBB200PRH	Pestaña de 1 in		7.75mm	TB5, T21	SB32, se vende por separado	Derecho
SBWW6LH	Hecho en zona de trabajo	C105B, se vende por separado	8mm	T21	SB32 o SB25PLUSF80, se venden por separado	Izquierdo
SBWW6RH	Hecho en zona de trabajo	C105B, se vende por separado	8mm	T21	SB32 o SB25PLUSF80, se venden por separado	Derecho

Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño del conductor
SBB200CLH	3/16" Bondstrand
SBB200CRH	3/16" Bondstrand
SBW3150BLH	3/16" Bondstrand
SBW3150BRH	3/16" Bondstrand
SBB200YLH	16 mm ² concéntrico
SBB200YRH	16 mm ² concéntrico
SBB200XRH	25 mm ² Stranded
SBB200PLH	35 mm ² Stranded
SBB200PRH	35 mm ² Stranded
SBWW6LH	50 mm ² rígido
SBWW6RH	50 mm ² rígido

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER