PLENUM DE RETORNO DE PASILLO CALIENTE DE SISTEMA DE CONTENCIÓN PROLINE

Funciona con un grupo de gabinetes que rodean un pasillo caliente. Está soportado en la parte superior de los gabinetes y canaliza el aire caliente que escapa del equipo de servidores alojados dentro de los gabinetes hacia el plénum en el techo. Esto se usa para separar completamente el aire frío del aire caliente, lo que reduce drásticamente los costos de energía del centro de datos.

Está diseñado para su venta como un sistema fabricado bajo pedido que consta de paneles laterales, paneles finales y se usa con las puertas ProLine Express Aisle.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL94

FEATURES

- Reduce drásticamente los costos de energía de los centros de datos
- Reduce la huella de carbono de los centros de datos
- Instalación rápida y sencilla
- Construido a medida según las especificaciones de las instalaciones
- Canaliza el aire caliente del pasillo caliente a un plénum en el techo de las instalaciones
- Separa el aire frío del caliente, evitando el entremezclado
- Viene en anchos de 600 mm, 750 mm, 800 mm y 1200 mm
- Construido para adaptarse a la altura del gabinete y el techo de las instalaciones
- Diseño limpio y estético
- Los paneles pueden modificarse para entrada de cables
- Diseñado para poder armarse con solo dos herramientas (llaves Allen de 3 mm y 8 mm)
- Fijación sencilla con tornillos a la parte superior del gabinete
- Se combina con las puertas corredizas de pasillos de contención ProLine

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Familia de productos	Altura	Código de colores	Ancho	Profundidad

PCPPB48	39376	ProLine Containment System	20mm	RAL 9011	1266mm	73mm
PCPPS1200	39374	ProLine Containment System	1480mm	RAL 9011	1200mm	75mm
PCPPS600	39371	ProLine Containment System	1480mm	RAL 9011	600mm	75mm
PCPPS750	39372	ProLine Containment System	1480mm	RAL 9011	750mm	75mm
PCPPS800	39373	ProLine Containment System	1480mm	RAL 9011	800mm	75mm
PCPPE48	39375	ProLine Containment System	1567mm	RAL 9011	1307mm	89mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado
PCPPB48	39376	Graphite Black	Aluminio	Anodized
PCPPS1200	39374	Graphite Black	Policarbonato	Transparent
PCPPS600	39371	Graphite Black	Policarbonato	Transparent
PCPPS750	39372	Graphite Black	Policarbonato	Transparent
PCPPS800	39373	Graphite Black	Policarbonato	Transparent
PCPPE48	39375	Graphite Black	Policarbonato	Transparent

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.