

## RACK DE ACERO PARA MONTAJE EN RACK CON MARCO ABIERTO



El rack de acero de marco abierto se monta en la parte delantera del rack y es ideal para sostener equipos que no son de 19 pulg. en montaje en rack. Está disponible con o sin orificios de respiradero. Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 100 lb (45.4 kg)

### FEATURES

El estante de acero para montaje en rack en marco abierto se monta en la parte delantera del rack y es ideal para sostener equipos que no son de 19 pulg. en montaje en rack

Está disponible con o sin orificios de respiradero. Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 100 lb (45.4 kg)

### SPECIFICATIONS

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Estilo      | Unidades de rack | Altura | Acabado       | Material   |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|--------|---------------|------------|
| EMS1918            | 13266              | Sólido      | 3U               | 133mm  | Powder Coated | Mild Steel |
| EMS1922            | 13267              | Sólido      | 3U               | 133mm  | Powder Coated | Mild Steel |
| EMSV1918           | 13271              | Respiradero | 3U               | 133mm  | Powder Coated | Mild Steel |
| EMSV1922           | 13268              | Respiradero | 3U               | 133mm  | Powder Coated | Mild Steel |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Color     | Código de colores | Ancho | Profundidad | Espesor |
|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------|-------------|---------|
| EMS1918            | 13266              | Jet Black | RAL 9005          | 482mm | 457mm       | 1.52mm  |
| EMS1922            | 13267              | Jet Black | RAL 9005          | 482mm | 559mm       | 1.52mm  |
| EMSV1918           | 13271              | Jet Black | RAL 9005          | 482mm | 457mm       | 1.52mm  |
| EMSV1922           | 13268              | Jet Black | RAL 9005          | 482mm | 559mm       | 1.52mm  |

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**