

## DEFLECTORES SUPERIORES PARA RACK DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN PROLINE EXPRESS



Los deflectores superiores para rack son adecuados para la mayoría de los gabinetes de ancho estándar con tableros de acero sólido, perforado o semisólido. Los deflectores no funcionan con gabinetes con marco de aluminio o racks con marco abierto.

### FEATURES

Permite la entrada de luz natural adicional en el pasillo

Los deflectores superiores para rack requieren una profundidad mínima de 1 pulgada (25 mm) sin obstrucciones en todo el borde frontal del gabinete para una fijación segura.

Además, los dos accesorios de fijación de cada deflector requieren un área sin obstrucciones de 1.50 x 5.50 pulgadas (38 x 140 mm) en la parte superior del gabinete.

Estos soportes de fijación permiten un alto grado de flexibilidad en la parte superior del gabinete para trabajar alrededor de obstrucciones.

Evita que el aire caliente de escape se envuelva sobre la parte superior de los racks.

Se acopla a la parte superior del rack magnéticamente.

Deflector angular diseñado para aplicaciones de pasillo frío.

El deflector vertical está diseñado para aplicaciones de pasillo caliente.

El diseño reconfigurable permite la configuración angular o vertical.

Los paneles de techo sin herramientas son fáciles de instalar y retirar para su limpieza y proporcionan acceso por encima del gabinete a cables, equipos y sistemas.

Los paneles transparentes de la puerta y el techo proporcionan la máxima luz al pasillo.

El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.

Los deflectores superiores de contención Express incluyen configuraciones de pasillo caliente y frío.

### SPECIFICATIONS

<b>Color:</b>	Jet Black
<b>Acabado:</b>	Powder Coated

**Material:** PVC  
**Código de colores:** RAL 9005

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Familia de productos	Altura	Ancho	Profundidad
UACTB7A	38611	ProLine Containment System	277mm	697mm	572mm
UACTB6A	38607	ProLine Containment System	277mm	599mm	572mm
UACTB6V	38608	ProLine Containment System	277mm	599mm	572mm
UACTB75A	38613	ProLine Containment System	277mm	749mm	572mm
UACTB75V	38614	ProLine Containment System	277mm	749mm	572mm
UACTB7V	38612	ProLine Containment System	277mm	697mm	572mm
UACTB8A	38615	ProLine Containment System	277mm	794mm	572mm
UACTB8V	38616	ProLine Containment System	277mm	794mm	572mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

Hay tamaños personalizados disponibles

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**