

ESTANTE SIN HERRAMIENTAS



El rack sin herramientas proporciona una superficie de soporte para el equipo montada en un rack de 19 pulgadas. Se monta en ángulos de rack con orificios cuadrados separados por EIA (0.375 pulgadas). El estante se abre y proporciona una superficie continua de tamaño variable para el equipo. La parte posterior del estante tiene cortes ovalados para los cables de alimentación y de datos. El estante también incluye patrones de orificio accesorio en la parte posterior del estante que encajan con anillos en D pequeños y grandes para ayudar con el manejo de cables. Clasificado para una carga estática de 150 lb (68 kg). NOTA: ¡SOLO PARA ÁNGULOS DE RACK CON ORIFICIO CUADRADO!

FEATURES

El rack sin herramientas proporciona una superficie de soporte para el equipo montada en un rack de 19 pulgadas. Se monta sobre ángulos de rack que tienen orificios cuadrados separados por EIA (.375 pulgadas).

El estante se abre y proporciona una superficie continua de tamaño variable para el equipo.

La parte posterior del estante tiene cortes ovalados para cables de alimentación y de datos.

El estante también incluye patrones de orificio accesorio en la parte posterior del estante que entran en anillos en D pequeños y grandes para ayudar con el manejo de cables.

Clasificado para 150 lb (68 kg) de carga estática

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Profundidad, mínima	Máxima profundidad	Tipo orificio de ángulo de rack	Acabado	Material
D19FVT69B	16687	495mm	851mm	Solo orificio cuadrado	Powder Coated	Mild Steel
D19FVT69G	16688	495mm	851mm	Solo orificio cuadrado	Powder Coated	Mild Steel
D19FVT912B	16691	792mm	1151mm	Solo orificio cuadrado	Powder Coated	Mild Steel
D19FVT912G	16692	792mm	1151mm	Solo orificio cuadrado	Powder Coated	Mild Steel

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Código de colores	Espesor
D19FVT69B	16687	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
D19FVT69G	16688	Light Gray	RAL 7035	1.9mm
D19FVT912B	16691	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
D19FVT912G	16692	Light Gray	RAL 7035	1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER