

RACK DE MARCO ABIERTO DE 2 POSTES



Diseñados para su uso en centros de datos de comunicación y salas de telecomunicaciones, los racks de marco abierto de 2 postes satisfacen los requisitos funcionales básicos para la estructuración de cables. Los racks están disponibles en anchos de columna de 3 pulg. o 6 pulg.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 2416 Listed; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

EIA 310-D

FEATURES

Rango de alturas de 4 pies a 9 pies (24U a 58U) para cumplir con los requisitos de capacidad; los paquetes de rack de 19 pulgadas tienen 7 pies de altura

Los rieles laterales tienen perforaciones en ambos lados, con roscas de 12-24 UNC para una rápida instalación.

El patrón de orificios de montaje vertical EIA Universal de 5/8pulgadas - 5/8pulgadas - 1/2 pulgadas coincide con los estándares de la industria.

Las marcas RU en la parte delantera y trasera de los verticales facilitan el montaje del equipo.

Se empaqueta sin ensamblar en cajas individuales; se suministran los herrajes de montaje para un almacenamiento e instalación adecuados.

Prácticos paquetes de gestor de cableado y racks que se ofrecen con uno o dos gestores de cableado de 6 pulgadas; incluye una cubierta articulada de una sola pieza.

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades de rack	Altura	Acabado	Material	Color
EDR19FM24U	21599	24U	1219mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black
EDR19FM38U	21609	38U	1829mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black
EDR19FM45U	21619	45U	2134mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black
EDR19FM45U6	25324	45U	2134mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black
EDR19FM45UC M1	14643	45U	2134mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black
EDR19FM45UC M2	14644	45U	2134mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades de rack	Altura	Acabado	Material	Color
EDR19FM51U	21629	51U	2438mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black
EDR19FM51U6	25325	51U	2438mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black
EDR19FM58U	35309	58U	2743mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black
EDR23FM24U	21649	24U	1219mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black
EDR23FM38U	21659	38U	1829mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black
EDR23FM45U	21669	45U	2134mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black
EDR23FM51U	21679	51U	2438mm	Powder Coated	Aluminio	Jet Black
EVR19FM45U	22019	45U	2134mm	Mill	Aluminio	
EVR19FM51U	22029	51U	2438mm	Mill	Aluminio	
EVR19FM58U	35319	58U	2743mm	Mill	Aluminio	
EVR23FM45U	22039	45U	2134mm	Mill	Aluminio	
EVR23FM51U	22049	51U	2438mm	Mill	Aluminio	
EWR19FM45U	36108	45U	2134mm	Mill	Aluminio	Blanco

Table 2/2					
Número de catálogo	Número de artículo	Código de colores	Ancho	Profundidad	Espesor
EDR19FM24U	21599	RAL 9005	514mm	381mm	3.5mm
EDR19FM38U	21609	RAL 9005	514mm	381mm	3.5mm
EDR19FM45U	21619	RAL 9005	514mm	381mm	3.5mm
EDR19FM45U6	25324	RAL 9005	515mm	457mm	3.5mm
EDR19FM45UCM1	14643	RAL 9005	699mm	457mm	3.5mm
EDR19FM45UCM2	14644	RAL 9005	883mm	457mm	3.5mm
EDR19FM51U	21629	RAL 9005	514mm	381mm	3.5mm
EDR19FM51U6	25325	RAL 9005	515mm	457mm	3.5mm
EDR19FM58U	35309	RAL 9005	514mm	381mm	3.5mm
EDR23FM24U	21649	RAL 9005	616mm	381mm	3.5mm
EDR23FM38U	21659	RAL 9005	616mm	381mm	3.5mm
EDR23FM45U	21669	RAL 9005	616mm	381mm	3.5mm
EDR23FM51U	21679	RAL 9005	616mm	381mm	3.5mm
EVR19FM45U	22019		514mm	381mm	3.5mm
EVR19FM51U	22029		514mm	381mm	3.5mm
EVR19FM58U	35319		514mm	381mm	3.5mm
EVR23FM45U	22039		616mm	381mm	3.5mm
EVR23FM51U	22049		616mm	381mm	3.5mm

Número de catálogo	Número de artículo	Código de colores	Ancho	Profundidad	Espesor
EW19FM45U	36108	RAL 9003	514mm	381mm	3.5mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER