

SERIE T DE GRAN CAPACIDAD PARA EXTERIORES



T62
20000 BTU/Hr.
5860 Watts

T70-36
36000 BTU/Hr.
10548 Watts

T70-60
59000 BTU/Hr.
17287 Watts

Las unidades de aire acondicionado de gran capacidad de la serie T mantienen el equipo fresco incluso durante cargas térmicas máximas. Su diseño discreto los ayuda a integrarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Listado UL/cUL; tipo 12, 3R, 4; 4X opcional; Archivo N.º SA6453

EAC

CE

Telcordia GR-487 capable

Compatible con Telcordia GR-487

FEATURES

Tamaño compacto para minimizar el espacio ocupado y maximizar la capacidad.

El filtro de malla de aluminio reutilizable y limpiable protege las bobinas para un rendimiento de enfriamiento máximo.

R-407C refrigerant

Modelos para suministro de energía de 230 y 460 VAC

Rango de temperatura de funcionamiento de 40 °F/-40 °C a 131 °F/55 °C

Termostato mecánico confiable en el lado del gabinete de la unidad.

Motores de aire dobles en el lado del condensador para redundancia en el rendimiento.

Cubierta de lámina galvanizada para entornos de fábrica y exteriores resistentes

Opciones de montaje exterior y completamente empotrado en muchos modelos.

Bridas de montaje fácil para instalación individual

Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío

Standard Outdoor Air Conditioner models include telcordia GR-487 capable, termostato, corrosion-resistant components, malfunction switch, compressor heater, head pressure control and enclosure heater

Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad

SPECIFICATIONS

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Ancho	Profundidad	Tensión nominal	Control de acceso remoto
T622226G102	34958	1569mm	506mm	441mm	230V	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

* ProAir A/C puede ser más apropiado. Consulte el capítulo ProAir A/C. Consulte con la fábrica para conocer la disponibilidad y el número de catálogo.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER