


FRONT HANDLE ONE-PIECE, WIDTH 12,2 MM



The handle can be assembled to a subrack or 19" front panel. Available with clear or black anodized surface. Handles will be bolted from the rear side.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Static load-carrying capacity 30 kg/pair

Bolted from rear

CARACTÉRISTIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Handle Type	Package Quantity	Type	Product Type	Product Family	Fonctionne avec
10501-116	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-004	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-020	Angled Handle	1	Angled version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-026	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-005	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-006	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-007	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-022	Angled Handle	1	Angled version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes

Référence catalogue	Handle Type	Package Quantity	Type	ProductType	Product Family	Fonctionne avec
10501-029	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-008	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-016	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-021	Angled Handle	1	Angled version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-018	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-025	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-027	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes
10501-028	Droit	1	Straight version	Handle	EuropacPRO	Bacs à cartes

Table 2/2					
Référence catalogue	Rack Height	Couleur	Matériau	Type d'accessoire	Couple
10501-116	1 U	Silver	Aluminium	Front panel	
10501-004	2 U	Silver	Aluminium	Front panel	
10501-020	3 U	Silver	Aluminium		2.4 N·m
10501-026	3 U	Noir	Aluminium	Front panel	2.4 N·m
10501-005	3 U	Silver	Aluminium		2.4 N·m
10501-006	4 U	Silver	Aluminium	Front panel	
10501-007	5 U	Silver	Aluminium	Front panel	
10501-022	6 U	Silver	Aluminium		2.4 N·m
10501-029	6 U	Noir	Aluminium	Front panel	2.4 N·m
10501-008	6 U	Silver	Aluminium		2.4 N·m
10501-016	2 U	Silver	Aluminium	Front panel	
10501-021	4 U	Silver	Aluminium		2.4 N·m
10501-018	4 U	Silver	Aluminium	Front panel	2.4 N·m
10501-025	2 U	Noir	Aluminium	Front panel	
10501-027	4 U	Noir	Aluminium	Front panel	
10501-028	5 U	Noir	Aluminium	Front panel	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order assembly part kit separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER