

NVENT CADDY SPEED LINK VERROU TYPE SLK



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) permet un réglage facile et sans outil

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel

Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load

Même avec des gants, le dispositif de verrouillage en forme de tube est facile à actionner

Dispositif de verrouillage à double tête qui permet un réglage simple de la hauteur

CARACTÉRISTIQUES

Matériau: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Diamètre du câble	Hauteur (H)	Largeur (I)	Épaisseur (T)	Angle (a)
SLK2C200	196600	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2R10	196770	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK3C200	196730	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max


Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Quantité d'emballage	Certifications
SLK2C200	196600	1.0000	cUL, ITB, UL
SLK2R10	196770	10.0000	cUL, ITB, UL
SLK3C200	196730	1.0000	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les dispositifs de verrouillage ne doivent être utilisés qu'avec les bobines de câble nVent CADDY Speed Link et leurs accessoires ayant un diamètre de câble métallique correspondant. Ne pas utiliser avec d'autres câbles.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER