

ATTACHE EN C POUR BRIDE MULTIFONCTIONNELLE



FONCTIONS

Attache de poutre multifonctionnelle

À utiliser avec le câble/conduit/collier de serrage ou la rondelle carrée pour la bride en C multifonctionnelle

CARACTÉRISTIQUES

Finition: Galvanisé à chaud

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Matériau	Épaisseur de la bride (EB)	Dimension du trou (HS)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
C20HD	336100	Acier	4 - 20 mm	14 mm	6	25mm
C20S4	336130	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	4 - 20 mm	14 mm	6	25mm
C30HD	336110	Acier	17 - 30 mm	14 mm	8	30mm
C30S4	336140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	17 - 30 mm	14 mm	8	30mm
C45HD	336120	Acier	30 - 44 mm	14 mm	8	30mm
C45S4	336150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	30 - 44 mm	14 mm	8	30mm

Table 2/2


Référence catalogue	Numéro d'article	Couple (C)	Charge statique (F)
C20HD	336100	3 N·m	1100N

Référence catalogue	Numéro d'article	Couple (C)	Charge statique (F)
C20S4	336130	3 N·m	1100N
C30HD	336110	3 N·m	1100N
C30S4	336140	3 N·m	1100N
C45HD	336120	3 N·m	1100N
C45S4	336150	3 N·m	1100N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER