

MORSETTO C MULTIFUNZIONE



FEATURES

Morsetto multifunzione

Utilizzare con morsetto per cavo/conduit/tubo o con una rondella quadrata per morsetti a C multifunzione

SPECIFICATIONS

Finitura: Zincata a caldo

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Spessore flangia (SF)	Diametro del foro (HS)	Diametro della vite (Dv)	Lunghezza della vite (L)
C20HD	336100	Acciaio	4 - 20 mm	14 mm	6	25mm
C20S4	336130	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	4 - 20 mm	14 mm	6	25mm
C30HD	336110	Acciaio	17 - 30 mm	14 mm	8	30mm
C30S4	336140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	17 - 30 mm	14 mm	8	30mm
C45HD	336120	Acciaio	30 - 44 mm	14 mm	8	30mm
C45S4	336150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	30 - 44 mm	14 mm	8	30mm

Table 2/2


Numero catalogo	Codice articolo	Coppia (TQ)	Carico statico (F)
C20HD	336100	3 N·m	1100N

Numero catalogo	Codice articolo	Coppia (TQ)	Carico statico (F)
C20S4	336130	3 N·m	1100N
C30HD	336110	3 N·m	1100N
C30S4	336140	3 N·m	1100N
C45HD	336120	3 N·m	1100N
C45S4	336150	3 N·m	1100N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER