



NVENT CADDY SPEED LINK IMBALLAGGIO PER APPLICAZIONI LEGGERE CON TASSELLO AD ESPANSIONE



L'imballaggio per applicazioni leggere nVent CADDY Speed Link con tassello ad espansione include una lunghezza pretagliata di un cavo in acciaio di 1 mm rivettato su un tassello ad espansione, insieme a un dispositivo di bloccaggio dal profilo ultra sottile. Gli appaltatori possono installarlo rapidamente e in sicurezza al soffitto in calcestruzzo per mantenere e assicurare l'illuminazione e la segnaletica.

FEATURES

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e ancoraggio a espansione del produttore fischerwerke GmbH & Co. KG

Si fissa rapidamente e facilmente nel calcestruzzo fessurato e non fessurato.

Non sono richiesti attrezzi speciali.

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG

SPECIFICATIONS

Fattore di sicurezza del carico statico:	5:1
Materiale:	Steel;Brass
Finitura:	Elettrozincato

Table 1/2


Numero catalogo	Codice articolo	Diametro del cavo	Lunghezza del cavo	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (Largh.)
CLP1L1WA6	196093	1 mm	1 m	54 mm	17 mm	12.5 mm
CLP1L2WA6	196094	1 mm	2m	54 mm	17 mm	12.5 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Spessore (S)	Angolo (a)	Carico statico (F)
CLP1L1WA6	196093	6.5 mm	60 °	100N
CLP1L2WA6	196094	6.5 mm	60 °	100N

Diametro punta di perforazione: 6mm
Profondità di perforazione: 31mm
Profondità dell'incastro: 25 mm Min

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER