

## MONITEUR, CLAVIER, PAVÉ TACTILE, TIROIR 1 U



Montage en rack 19", pratique, conception robuste pour un usage intensif ou un fonctionnement en environnement difficile

### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Châssis coulissant pour moniteur couleur TFT 17", 1 U (résolution 1280 x 1024, se connecte à l'interface VGA)

Clavier avec disposition des touches pour différentes langues (connexion via USB)

Pavé tactile intégré (connexion via USB)

Tension d'alimentation : Entrée large portée (tension nominale secteur 110 à 240 VCA), alimentation électrique 12, 24 et 48 V c.c. sur demande

Montage réglable en profondeur pour différents entraxes de montants serveur, profondeur de montage (dimension c = espacement des montants 19") : dimension c 470 ... 740 mm

### SPECIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de produit  | Type                            | Compatible avec | Couleur    | Code couleur | Hauteur en U |
|---------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 60118-580           | Tiroir baie/bâti | Moniteur, clavier, pavé tactile | Baies 19        | Gris foncé | RAL 7021     | 1U           |

| Référence catalogue | Type de produit  | Type                            | Compatible avec | Couleur    | Code couleur | Hauteur enU |
|---------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------|
| 60118-581           | Tiroir baie/bâti | Moniteur, clavier, pavé tactile | Baies 19        | Gris foncé | RAL 7021     | 1U          |
| 60118-582           | Tiroir baie/bâti | Moniteur, clavier, pavé tactile | Baies 19        | Gris foncé | RAL 7021     | 1U          |

Table 2/2

| Référence catalogue | Profondeur en mm | Quantité par colis |
|---------------------|------------------|--------------------|
| 60118-580           | 470mm            | 1                  |
| 60118-581           | 470mm            | 1                  |
| 60118-582           | 470mm            | 1                  |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Autres versions sur demande. Avec trackball ou pavé numérique.

Pour les autres dispositions de clavier, voir le manuel utilisateur.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**