



NVENT CADDY SPEED LINK DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO SLK



CERTIFICATIONS



FEATURES

la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni

Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo.

Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load

I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti.

Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice.

SPECIFICATIONS

Materiale: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Table 1/2


Numero catalogo	Codice articolo	Diametro del cavo	Altezza (H)	Larghezza (Largh.)	Spessore (S)	Angolo (a)
SLK2C200	196600	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2R10	196770	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK3C200	196730	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max

Numero catalogo	Codice articolo	Quantità confezione	Certificazioni
SLK2C200	196600	1.0000	cUL, ITB, UL
SLK2R10	196770	10.0000	cUL, ITB, UL
SLK3C200	196730	1.0000	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

I meccanismi di bloccaggio devono essere usati solo con bobine di cavo nVent CADDY Speed Link e i relativi accessori e devono essere abbinati allo stesso specifico diametro del cavo in acciaio del meccanismo di bloccaggio. Non usare con altri cavi.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER