

NEUTRAL BAR FOR TD DISTRIBUTION BLOCKS



CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Halogen free

RoHS compliant

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

SPECIFICHE

Table 1/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Massimo valore nominale di corrente, IEC	Peak Short Circuit Current (I _{pk})	Dimensione trefoli lato linea - boccola	Line Side Compact Stranded Wire Size	Corrente di tenuta a breve termine (I _{cw}) 1 s
NB-125A	563841	125A	30kA	6 – 16mm ²	10 - 25 mm ²	4.5kA

Codice a catalogo	Numero articolo	Massimo valore nominale di corrente, IEC	Peak Short Circuit Current (Ipk)	Dimensione trefoli lato linea - boccola	Line Side Compact Stranded Wire Size	Corrente di tenuta a breve termine(Icw) 1 s
NB-160A	563201	160A	35kA	10 – 25mm ²	10 - 35 mm ²	6.2kA

Table 2/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Numero di collegamenti lato linea	Numero di collegamenti lato carico	Dimensione trefoli compatti lato carico	Load Side Stranded Wire Size - Ferrule	Altezza (H)
NB-125A	563841	3	9	2,5 - 6 mm ²	1,5 – 6 mm ²	34.3mm
NB-160A	563201	4	10	2,5 - 16 mm ²	1,5 – 16 mm ²	34.3mm


Table 3/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Profondità (D)	Peso unitario	Per uso con	Indice di infiammabilità
NB-125A	563841	142mm	37.4mm	0.17kg	TD-100-125AL (563830), TD-100-125ALL (563840)	UL® 94V-0
NB-160A	563201	170mm	41.4mm	0.2kg	TD-160A (563200), TD-160AL (563990)	UL® 94V-0

Table 4/4

Codice a catalogo	Numero articolo	È conforme a
NB-125A	563841	IEC® 60947-7-1
NB-160A	563201	IEC® 60947-7-1

DIAGRAMS



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER