

CABLE TO WEB OF RAIL MOLD ONLY, SIGNAL



CARATTERISTICHE

Replacement mold designed for the installation of track circuits and jumper bonds to the neutral axis

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Materiale: Graphite

Table 1/2

Codice a catalogo	Stile terminale collegamento	Handle Clamp	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatore	Materiale per saldatura	Orientamento
SBB200CLH	1" Tab		4.76mm	TB5, T21	SB25, Sold Separately	Left Hand
SBB200CRH	1" Tab		4.76mm	TB5, T21	SB25, Sold Separately	Right Hand
SBW3150BLH	1" Tab	C105B, Sold Separately	4.76mm	TB5	SB25 or SB25PLUSF80, Sold Separately	Left Hand
SBW3150BRH	1" Tab	C105B, Sold Separately	4.76mm	TB5	SB25 or SB25PLUSF80, Sold Separately	Right Hand
SBB200YLH	1" Tab	C105B, Sold Separately	5.18mm	T21, TB5	SB25 or SB25PLUSF80, Sold Separately	Left Hand

Codice a catalogo	Stile terminale collegamento	Handle Clamp	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatore	Materiale per saldatura	Orientamento
SBB200YRH	1" Tab	C105B, Sold Separately	5.18mm	T21, TB5	SB25 or SB25PLUSF80, Sold Separately	Right Hand
SBB200XRH	1" Tab		6.6mm	TB5, T21	SB32, Sold Separately	Right Hand
SBB200PLH	1" Tab		7.75mm	TB5, T21	SB32, Sold Separately	Left Hand
SBB200PRH	1" Tab		7.75mm	TB5, T21	SB32, Sold Separately	Right Hand
SBWW6LH	Field-made	C105B, Sold Separately	8mm	T21	SB32 or SB25PLUSF80, Sold Separately	Left Hand
SBWW6RH	Field-made	C105B, Sold Separately	8mm	T21	SB32 or SB25PLUSF80, Sold Separately	Right Hand

Table 2/2

Codice a catalogo	Dimensioni conduttore
SBB200CLH	3/16" Bondstrand
SBB200CRH	3/16" Bondstrand
SBW3150BLH	3/16" Bondstrand
SBW3150BRH	3/16" Bondstrand
SBB200YLH	16 mm ² Concentric
SBB200YRH	16 mm ² Concentric
SBB200XRH	25 mm ² Stranded
SBB200PLH	35 mm ² Stranded
SBB200PRH	35 mm ² Stranded
SBWW6LH	50 mm ² Solid
SBWW6RH	50 mm ² Solid

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER