

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MET TUIMELANKER



CERTIFICATIONS



FEATURES

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerd tuimelanker

Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten

Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen

Ook leverbaar in een Y configuratie

SPECIFICATIONS

Diameter metaaldraad:	1,5 mm
Veiligheidsfactor statische belasting:	5:1
Afwerking:	Elektrolytisch gegalvaniseerd
Materiaal:	Steel;Zinc Alloy;Polypropylene
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte staalkabel	A	B	Statische belasting (F)	Verpakkingshoeveelheid
SLK15L10T	196526	10m	39 mm	5 mm	195N	1.0000

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte staalkabel	A	B	Statische belasting (F)	Verpakkingshoeveelheid
SLK15L1T	196521	1 m	39 mm	5 mm	195N	1.0000
SLK15L2T	196522	2m	39 mm	5 mm	195N	1.0000
SLK15L2TR2	196644	2m	39 mm	5 mm	195N	2.0000
SLK15L3T	196523	3m	39 mm	5 mm	195N	1.0000
SLK15L5T	196524	5m	39 mm	5 mm	195N	1.0000
SLK15L7T	196525	7m	39 mm	5 mm	195N	1.0000


Dikte (D): 12.5 mm

Breedte (B): 19 mm

Hoogte (H): 55 mm

Hoek (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER