

NVENT CADDY SPEED LINK SLS WITH THREADED STUD END



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled threaded stud end fitting

Attaches to structures with threaded anchors or devices with threaded hole

Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools

Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut

SPECIFICATIONS

Wire Rope Diameter:	2 mm
Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Eletro galvanizado
Material:	Steel; Polypropylene; Zinc Alloy
Em conformidade com:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Número do catálogo	Wire Rope Length	Tamanho da haste (RS)	Comprimento do parafuso (C)	Carga estática (F)
SLS2L2SE250	2m	1/4	25mm	270N

Número do catálogo	Wire Rope Length	Tamanho da haste (RS)	Comprimento do parafuso (C)	Carga estática (F)
SLS2L3SE250	3m	1/4	25mm	270N
SLS2L5SE250	5m	1/4	25mm	270N

Tamanho da ranhura (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Tamanho do orifício (HS): 8 - 10 mm

Largura (W): 16 mm

Height 2 (H2): 43.5mm

Altura 1 (H1): 53mm

Tamanho da rosca (TS): M8


Espessura (T): 4 mm Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

Total load per wire on a multi-tier trapeze must not exceed static load.

DIAGRAMS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER