


## ASSEMBLY PARTS FOR RUGGED COMPONENTS



Assembly parts with thread-locking compound for rugged Side Panel, horizontal rail, cover plates, rear angle.

### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

Screws for the following fixings: Rugged side panel - horizontal rail, Rugged side panel - cover plate, Rugged side panel - rear angle

### SPECIFICATIONS

| Table 1/2          |                  |                  |              |                |            |                   |
|--------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|
| Número do catálogo | Tamanho da rosca | Package Quantity | Product Type | Product Family | Works With | Tipo              |
| 24566-105          | M4               | 100              | Assembly Kit | EuropacPRO     | Subracks   | Countersunk Screw |
| 24566-104          | M4               | 100              | Assembly Kit | EuropacPRO     | Subracks   | Panhead Screw     |
| 24566-103          | M4               | 100              | Assembly Kit | EuropacPRO     | Subracks   | Panhead Screw     |
| 24566-106          | M4               | 100              | Assembly Kit | EuropacPRO     | Subracks   | Countersunk Screw |
| 24566-101          | M4               | 100              | Assembly Kit | EuropacPRO     | Subracks   | Countersunk Screw |
| 24566-102          | M4               | 100              | Assembly Kit | EuropacPRO     | Subracks   | Panhead Screw     |
| 24566-100          | M4               | 100              | Assembly Kit | EuropacPRO     | Subracks   | Countersunk Screw |

| Número do catálogo | Tamanho da rosca | Package Quantity | ProductType  | Product Family | Works With | Tipo       |
|--------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|------------|------------|
| 24560-140          |                  | 100              | Assembly Kit | EuropacPRO     | Subracks   | Square Nut |

| Table 2/2          |                |             |
|--------------------|----------------|-------------|
| Número do catálogo | Material       | Comprimento |
| 24566-105          | Aço inoxidável | 7 mm        |
| 24566-104          | Aço inoxidável | 8 mm        |
| 24566-103          | Aço inoxidável | 10 mm       |
| 24566-106          | Aço inoxidável | 10 mm       |
| 24566-101          | Aço inoxidável | 14 mm       |
| 24566-102          | Aço inoxidável | 14 mm       |
| 24566-100          | Aço inoxidável | 18 mm       |
| 24560-140          | Aço inoxidável |             |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**