

CONEXÃO PARA PRENDER TUBOS DE RAMAL



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Quick grip clamp simplifies measuring and cutting of threaded rod

Eliminates need to cut threaded rod to exact dimensions

Works with rough-cut threaded rod and eliminates pipe-side deburring

Can be installed with threaded rod above or below the service pipe

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

SPECIFICATIONS

Acabamento: Eletrogalvanizado

Material: Aço

Table 1/2


Número do catálogo	Número do artigo	Seção do tubo	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)
CSBBRP0100EG	404477	1 pol.	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm
CSBBRP0125EG	404478	1 1/4"	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm

Número do catálogo	Número do artigo	Seção do tubo	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)
CSBBRP0150EG	404479	1 1/2"	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm
CSBBRP0200EG	404480	2"	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm

Table 2/2

Número do catálogo	Número do artigo	Comprimento (L)	Largura (W)
CSBBRP0100EG	404477	41.4 mm	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	50 mm	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	56.1 mm	22.2 mm
CSBBRP0200EG	404480	68.3 mm	22.2 mm

DIAGRAMS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER