


ARMÁRIO DE CONTROLO DE INTERFACE DO OPERADOR, OICE



O armário de controlo de interface do operador em aço macio, OICE, tem um padrão de orifícios pré-maquinado para permitir a fixação de um braço articulado e de uma tampa frontal amovível, com um grau de proteção IP 55. Os componentes podem ser facilmente instalados graças à tampa frontal amovível, mas também serão facilmente acessíveis através de uma porta traseira. As pegas laterais no armário permitem a deslocação fácil do armário para a posição de trabalho pretendida.

NORMAS DA INDÚSTRIA

CE UKCA

EAC

GOST

CARACTERÍSTICAS

Material: Corpo e Porta fabricado em aço de 1.2 mm, Tampa frontal em alumínio, e puxadores em plástico.

Estrutura: Dobrado e soldado electricamente, com máxima abertura na tampa frontal de alumínio. Puxadores frontais, borda esquerda e direita.

Porta posterior: Montada com 130° de abertura. Pode ser montada para permitir a abertura á esquerda ou á direita. Os perfis MMDP estão disponíveis como um acessório.

Fechadura: Fornecido com o aperto de bloqueio duplo para abertura fácil da porta. DIN 3 mm. Outros canhões estão disponíveis como um acessório.

Proteção: IP 55 | IK 10.

Acabamento: Pintura electroestática a pó texturizada RAL 7035.

Fornecimento: Armário com frontal em alumínio, porta trazeira, fechadura DIN 3 mm e acessórios de montagem.

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Aluminio; Aluminio
Cor:	Cinza Claro
Finish:	Pintura electrostática com acabamento texturado
Código de cor:	Ral 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Peso	Envio rápido
OICE303015	300mm	300mm	155mm	4.5kg	Não
OICE304021	300mm	400mm	210mm	6.3kg	Não
OICE404021	400mm	400mm	210mm	7.3kg	Não
OICE406021	400mm	600mm	210mm	9.7kg	Não
OICE505021	500mm	500mm	210mm	10.1kg	Não
OICE506021	500mm	600mm	210mm	11.3kg	Não
OICE606021	600mm	600mm	210mm	11.3kg	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER