

Gabinetes de diseño higiénico



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

La solución ideal en gabinetes de lavado sanitario de mayor calidad del sector.

MODIFICA TU REALIDAD

Protege tus equipos eléctricos críticos con HyShed, la solución en gabinetes sanitarios de lavado de última generación. HyShed está especialmente diseñado para soportar procedimientos de lavado a alta presión y temperatura en aplicaciones de alimentos y bebidas.

Sólo HyShed te ofrece lo último para preservar de forma rápida y sencilla la integridad de tus equipos y sistemas en condiciones sanitarias a la vez que fomenta los procesos ajustados.

MÁXIMA PROTECCIÓN

Diseño higiénico optimizado



- 1 Las bisagras instaladas de forma interna reducen los puntos de unión y la corrosión
- 2 Superficies de cierre y tornillos sin hendiduras
- 3 Parte trasera sin perforaciones pretaladradas para facilitar el montaje con soldadura
- 4 Parte superior inclinada
 - Evita que se acumulen fluidos o partículas
 - El grado de inclinación optimiza el espacio del panel trasero y optimiza el espacio ocupado
- 5 Junta de silicona azul reemplazable de grado FDA
 - Fácil de sustituir, limpiar, mantener e instalar
 - Evita el crecimiento de bacterias y la absorción de productos químicos
 - Ayuda a eliminar la posibilidad de entrada de agua
- 6 Fabricación completa en acero inoxidable 304
 - El acabado No. 4 protege mejor contra la corrosión, humedad y la acumulación de partículas

Solución completa de gabinetes y accesorios




- 18 modelos de cubierta de bisagra
- 5 modelos de tapa de tornillo
- Múltiples accesorios con clasificación IP69K

GABINETES DE DISEÑO HIGIÉNICO**LA SOLUCIÓN DEFINITIVA EN GABINETES SANITARIOS MÁS VALORADA DEL SECTOR****Ingeniería para la máxima protección**

Ideal para el lavado sanitario en aplicaciones de Alimentos y Bebidas, toda la gama HyShed cumple las normas IP69K (DIN) e IP69 (IEC), los rangos más altos en la escala de clasificación de protección contra el ingreso (IP). HyShed también ha sido probado y certificado según NSF y Tipo 4X, y es el primer gabinete en tener un Certificado de Cualificación de Componentes de Sistema 3-A. Ninguna otra solución de gabinetes del mercado actual cumple este rigor.

Protección para todos los niveles

Confía en la completa y exclusiva gama de gabinetes sanitarios y accesorios de nVent HOFFMAN para proteger los equipos críticos durante los procedimientos de lavado, desde las aplicaciones sencillas hasta las más exigentes de Alimentos y Bebidas.

Concept de cubierta inclinada	WaterShed	HyShed
<p data-bbox="172 539 464 568">Protección de nivel básico</p>  <p data-bbox="121 826 483 882">Ideales para proteger los equipos en aplicaciones de lavado mínimo.</p> <p data-bbox="121 902 363 931">Estándares del sector:</p> <ul data-bbox="121 936 284 965" style="list-style-type: none"> • IP66, Tipo 4X <p data-bbox="121 983 292 1012">Características:</p> <ul data-bbox="121 1016 432 1133" style="list-style-type: none"> • Junta de espuma integrada • Perforaciones de montaje pretaladrados • Brida de 90 grados <p data-bbox="121 1155 416 1184">Accesorios recomendados:</p> <ul data-bbox="121 1189 395 1247" style="list-style-type: none"> • Soportes sanitarios • Inhibidores de corrosión <p data-bbox="121 1267 432 1296">Aplicaciones recomendadas:</p> <ul data-bbox="121 1301 501 1386" style="list-style-type: none"> • Zonas sin contacto con alimentos • Mínimo contacto con productos químicos/lavado 	<p data-bbox="655 539 938 568">Protección de nivel medio</p>  <p data-bbox="600 826 946 882">Ideal para proteger equipos en aplicaciones de lavado sanitario.</p> <p data-bbox="600 902 842 931">Estándares del sector:</p> <ul data-bbox="600 936 818 965" style="list-style-type: none"> • IP66, NSF, Tipo 4X <p data-bbox="600 983 770 1012">Características:</p> <ul data-bbox="600 1016 911 1193" style="list-style-type: none"> • Junta de espuma integrada • Bisagras de fácil extracción protegidas por la puerta • Pestillo de cuarto de vuelta de acero inoxidable • Brida del cuerpo inclinada <p data-bbox="600 1214 895 1243">Accesorios recomendados:</p> <ul data-bbox="600 1247 943 1364" style="list-style-type: none"> • Drenaje de ventilación H2Omit y deshumidificador • Soportes sanitarios • Separadores sanitarios <p data-bbox="600 1384 911 1413">Aplicaciones recomendadas:</p> <ul data-bbox="600 1417 879 1534" style="list-style-type: none"> • Áreas de procesamiento de alimentos • Lavado moderado/contacto químico 	<p data-bbox="1145 539 1406 568">Alto nivel de protección</p>  <p data-bbox="1078 826 1457 931">Ideal para proteger equipos en aplicaciones de limpieza integrada (CIP) y de lavado sanitario exigentes.</p> <p data-bbox="1078 952 1321 981">Estándares del sector:</p> <ul data-bbox="1078 985 1409 1111" style="list-style-type: none"> • IP69K (DIN), IP69 (IEC), NSF, Tipo 4X • Componente de sistema 3-A • Certificado de cualificación <p data-bbox="1078 1131 1249 1160">Características:</p> <ul data-bbox="1078 1164 1461 1341" style="list-style-type: none"> • Junta de silicona reemplazable de grado FDA • Bisagras montadas internamente • Parte trasera sólida para facilitar el montaje mediante soldadura • Cierre higiénico <p data-bbox="1078 1361 1377 1391">Accesorios recomendados:</p> <ul data-bbox="1078 1395 1401 1480" style="list-style-type: none"> • Accesorios IP69K • Junta de silicona reemplazable de grado FDA <p data-bbox="1078 1500 1393 1529">Aplicaciones recomendadas:</p> <ul data-bbox="1078 1534 1430 1671" style="list-style-type: none"> • Controles instalados en máquinas y áreas con grandes variaciones de temperatura • Lavado directo, CIP o contacto químico

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre la gama completa de soluciones de lavado sanitario de nVent HOFFMAN, ponte en contacto con un representante o distribuidor nVent HOFFMAN. También puedes visitar: [nVent.com/HOFFMAN](https://www.nVent.com/HOFFMAN).



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER