

115M STANDARD-DUTY ROHRSCHLAUFE



Der 115M Standardbetrieb-Schlaufenanhänger ist ideal für die Aufhängung von nicht isolierten Rohrleitungen, einschließlich CPVC-Rohren, in Feuerlöschanlagen. Eine geriffelte Einpressmutter vereinfacht die vertikale Einstellung, und Bördelkanten unten (Größen von 1/2" bis 4") schützen die Rohre davor, mit den scharfen Kanten des Hängers in Berührung zu kommen.

CERTIFICATIONS



MERKMALE

Flared edges help prevent any sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2" to 4" sizes)

Die feststehende Einpressmutter sorgt dafür, dass Schlaufenanhänger und Einpressmutter zusammenbleiben.

Empfohlen für die Abhängung von nicht isolierten Rohrleitungen

Hergestellt zur Verwendung der durch NFPA® für Sprinklerrohrleitungen erlaubten kleinsten Gewindestangengrößen

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)

SPEZIFIKATIONEN

Endbearbeitung: Vorverzinkung

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Rohrabmessung	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Stabgröße (RS)	A
115M0050EG	597860	1/2"	15	21.3 mm	M10	71 mm
115M0075EG	597870	3/4"	20	26.9 mm	M10	75.9 mm
115M0200EG	597910	2"	50	60.3 mm	M10	108.6 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Rohrabmessung	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Stabgröße (RS)	A
115M0100EG	597880	1 Zoll	25	33.7 mm	M10	82.5 mm
115M0125EG	597890	1 1/4"	32	42.4 mm	M10	90.6 mm
115M0150EG	597900	1 1/2"	40	48.3 mm	M10	96.7 mm
115M0400EG	597940	4"	100	114 mm	M10	192.5 mm
115M0300EG	597930	3"	80	89 mm	M10	166.3 mm
115M0250EG	597920	2 1/2"	65	76 mm	M10	150.8 mm
115M0500EG	597950	5"	125	140 mm	M12	232.7 mm
115M0800EG	597970	8"	200	219 mm	M12	327.1 mm
115M0600EG	597960	6"	150	165 mm	M12	286.6 mm

Table 2/2					
Katalognummer	Artikelnummer	B	C	Statische Höchstlast (F)	Zertifizierungen
115M0050EG	597860	28.6 mm	25.4 mm	5000N	cUL, ITB, UL
115M0075EG	597870	30.2 mm	23.9 mm	5000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0200EG	597910	47.6 mm	23.9 mm	5000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0100EG	597880	34.9 mm	24.1 mm	5000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0125EG	597890	38.1 mm	24.1 mm	5000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0150EG	597900	41.3 mm	24.1 mm	5000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0400EG	597940	100.9 mm	48.9 mm	14000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0300EG	597930	88.2 mm	49.7 mm	14000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL

Katalognummer	Artikelnummer	B	C	Statische Höchstlast (F)	Zertifizierungen
115M0250EG	597920	87.3 mm	50.8 mm	14000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0500EG	597950	120 mm	57.1 mm	20000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0800EG	597970	175.1 mm	73.4 mm	20000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0600EG	597960	160.4 mm	84.1 mm	20000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL

DIAGRAMS



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER