

SICHERES DUAL-W-LOCK-NETZKABEL



Sichere Netzkabel mit doppelter W-Lock-Verriegelung bieten eine verbesserte Kabelhalterung zwischen der PDU und dem IT-Gerät. Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen, damit eine versehentliche Trennung der Stromanschlüsse vermieden wird. Die Kabel funktionieren auch ohne entsprechende Standard-IEC-Anschlussbuchse, aber für die Verriegelungsfunktion sind kompatible W-Lock- oder V-Lock-Ausgänge erforderlich.

MERKMALE

Sichere Netzkabel mit doppelter Verriegelung

Der IEC C14/C20-Stecker passt in jede RackPower PDU

Der universelle verriegelbare IEC-Stecker passt sicher in jeden standardmäßigen C14/C20-Stromanschluss

Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen und die Stromversorgung zu unterbrechen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilie	Passend zu	Länge	Typ	Packungsmenge
EP1314024X150	Kabel	Enlogic	RackPower	600mm	Kabel	150
EP1314048X125	Kabel	Enlogic	RackPower	1200mm	Kabel	125
EP1314072X100	Kabel	Enlogic	RackPower	1800mm	Kabel	100
EP1314B24X150	Kabel	Enlogic	RackPower	600mm	Kabel	150
EP1314B48X125	Kabel	Enlogic	RackPower	1200mm	Kabel	125
EP1314B72X100	Kabel	Enlogic	RackPower	1800mm	Kabel	100
EP1314R24X150	Kabel	Enlogic	RackPower	600mm	Kabel	150
EP1314R48X125	Kabel	Enlogic	RackPower	1200mm	Kabel	125

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilie	Passend zu	Länge	Typ	Packungsmenge
EP1314R72X100	Kabel	Enlogic	RackPower	1800mm	Kabel	100
EP1920024X100	Kabel	Enlogic	RackPower	600mm	Kabel	100
EP1920048X75	Kabel	Enlogic	RackPower	1200mm	Kabel	75
EP1920072X50	Kabel	Enlogic	RackPower	1800mm	Kabel	50
EP1920B24X100	Kabel	Enlogic	RackPower	600mm	Kabel	100
EP1920B48X75	Kabel	Enlogic	RackPower	1200mm	Kabel	75
EP1920B72X50	Kabel	Enlogic	RackPower	1800mm	Kabel	50
EP1920R24X100	Kabel	Enlogic	RackPower	600mm	Kabel	100
EP1920R48X75	Kabel	Enlogic	RackPower	1200mm	Kabel	75
EP1920R72X50	Kabel	Enlogic	RackPower	1800mm	Kabel	50

Table 2/2					
Katalognummer	Farben	Höhe	Removable Input Cable	Stecker-Typ	Länge des Eingangskabels
EP1314024X150	Schwarz	270mm	Nein	C13/C14	588m
EP1314048X125	Schwarz	270mm	Nein	C13/C14	1.176m
EP1314072X100	Schwarz	270mm	Nein	C13/C14	1.764m
EP1314B24X150	Blaue	270mm	Nein	C13/C14	0.588m
EP1314B48X125	Blaue	270mm	Nein	C13/C14	1.176m
EP1314B72X100	Blaue	270mm	Nein	C13/C14	1.764m
EP1314R24X150	Rot	270mm	Nein	C13/C14	0.588m
EP1314R48X125	Rot	270mm	Nein	C13/C14	1.176m
EP1314R72X100	Rot	270mm	Nein	C13/C14	1.764m
EP1920024X100	Schwarz	270mm	Nein	C19/C20	0.588m
EP1920048X75	Schwarz	270mm	Nein	C19/C20	1.176m
EP1920072X50	Schwarz	270mm	Nein	C19/C20	1.764m
EP1920B24X100	Blaue	270mm	Nein	C19/C20	0.588m
EP1920B48X75	Blaue	270mm	Nein	C19/C20	1.176m
EP1920B72X50	Blaue	270mm	Nein	C19/C20	1.764m
EP1920R24X100	Rot	270mm	Nein	C19/C20	0.588m
EP1920R48X75	Rot	270mm	Nein	C19/C20	1.176m
EP1920R72X50	Rot	270mm	Nein	C19/C20	1.764m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER