


FÜHRUNGSSCHIENE MIT CODIERUNG FÜR COMPACTPCI/ VME64X, PC



Neue Generation von Vih Coding-Führungsschienen für Leiterplatten oder Einschübe. Bildet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Mechanik des Baugruppenträgers und den Unterbaugruppen. With the optimized design and the new high quality plastic material not just the stability was significantly increased, but also the fire safety properties improved. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the

CERTIFICATIONS



MERKMALE

Neue Generation der kodierbaren Kunststoff-Führungsschienen zur sicheren Aufnahme von Leiterplatten oder Steckbaugruppen

Deutlich erhöhte Stabilität, durch optimierte Konstruktion und hochwertiges Material (PC)

Verbesserte Brandschutzeigenschaften, erfüllt EN 45545-2 Anforderungen R22, R23 und R24 mit HL3

„Halogenfrei“, nach IEC 61249-2-21

Können an Modulschienen (Al-Profil) oder an 1,5 mm dicke Stahlblechprofilen befestigt werden

Die Führungsschiene kann an Modulschienen Typ H und R zusätzlich angeschraubt werden. Dies ermöglicht den Einsatz bei Schock und Vibrationsanwendungen (z.B. im Bahnbereich)

Für den leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte und Horizontalschiene ist ein optionaler ESD-Clip erhältlich

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Passend zu	Leiterplatzentiefe	Material	Farben	Packungsmenge
---------------	-----	------------	--------------------	----------	--------	---------------

64568-089	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	160mm	Polycarbonat	Rot	1
64568-090	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	160mm	Polycarbonat	Grau	1
64568-085	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	70mm	Polycarbonat	Rot	1
64568-086	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	70mm	Polycarbonat	Grau	1
64568-091	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	220mm	Polycarbonat	Rot	1
64568-092	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	220mm	Polycarbonat	Grau	1
64568-111	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	220mm	Polycarbonat, Aluminium	Rot, Silber	1
64568-109	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	160mm	Polycarbonat, Aluminium	Rot, Silber	1
64568-110	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	160mm	Polycarbonat, Aluminium	Grau, Silber	1
64568-112	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	220mm	Polycarbonat, Aluminium	Grau, Silber	1
24568-356	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	160mm	Polycarbonat	Rot	10
24568-357	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	70mm	Polycarbonat	Rot	10

24568-358	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	160mm	Polycarbonat	Grau	10
24568-360	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	70mm	Polycarbonat	Grau	10
24568-331	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	280mm	Polycarbonat, Aluminium	Rot, Silber	10
24568-332	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	340mm	Polycarbonat, Aluminium	Rot, Silber	10
24568-341	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	280mm	Polycarbonat, Aluminium	Grau, Silber	10
24568-342	Codierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	340mm	Polycarbonat, Aluminium	Grau, Silber	10

Table 2/2			
Katalognummer	Entspricht	Nutbreite	Oberfläche
64568-089	EN 45545-2	2	
64568-090	EN 45545-2	2	
64568-085	EN 45545-2	2	
64568-086	EN 45545-2	2	
64568-091	EN 45545-2	2	
64568-092	EN 45545-2	2	
64568-111	EN 45545-2	2.5	
64568-109	EN 45545-2	2.5	
64568-110	EN 45545-2	2.5	
64568-112	EN 45545-2	2.5	
24568-356	EN 45545-2	2	
24568-357	EN 45545-2	2	
24568-358	EN 45545-2	2	
24568-360	EN 45545-2	2	
24568-331	EN 45545-2	2.5	Eloxiert

Katalognummer	Entspricht	Nutbreite	Oberfläche
24568-332	EN 45545-2	2.5	Eloxiert
24568-341	EN 45545-2	2.5	Eloxiert
24568-342	EN 45545-2	2.5	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
schroff.nvent.com

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
schroff.nvent.com

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
schroff.nvent.com

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
schroff.nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER