

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MIT HAKEN



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss

Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden

Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt

Kann einfach wieder entfernt werden

Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken

Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird

Auch in Y-Haken Konfiguration verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

Statische Belastung Sicherheitsfaktor:	5:1
Endbearbeitung:	elektrisch galvanisiert
Material:	Steel;Polypropylene;Zinc Alloy
Konform mit:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Drahtseil-Durchmesser	Drahtseil-Länge	A	B	C
SLK15L1	196508	1.5 mm	1 m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L10	196513	1.5 mm	10m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L2	196509	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L2R2	196614	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L3	196510	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L3R2	196615	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L5	196511	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK2L1	196537	2 mm	1 m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L10	196542	2 mm	10m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L2	196538	2 mm	2m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L2R2	196619	2 mm	2m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L3	196539	2 mm	3m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L3R2	196620	2 mm	3m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L5	196540	2 mm	5m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK3L1	196700	3 mm	1 m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L10	196705	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L2	196701	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L3	196702	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L3R2	196625	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L5	196703	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L5R2	196626	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last (F)
SLK15L1	196508	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L10	196513	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2	196509	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2R2	196614	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3	196510	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3R2	196615	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5	196511	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L1	196537	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L10	196542	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last (F)
SLK2L2	196538	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2R2	196619	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3	196539	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3R2	196620	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5	196540	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L1	196700	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L10	196705	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L2	196701	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L3	196702	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L3R2	196625	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L5	196703	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L5R2	196626	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N

Table 3/3			
Katalognummer	Artikelnummer	Verpackungsmenge	Zertifizierungen
SLK15L1	196508	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L10	196513	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2	196509	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2R2	196614	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3	196510	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3R2	196615	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5	196511	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L1	196537	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10	196542	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L2	196538	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L2R2	196619	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3	196539	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3R2	196620	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L5	196540	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK3L1	196700	1.0000	SMACNA
SLK3L10	196705	1.0000	SMACNA
SLK3L2	196701	1.0000	SMACNA
SLK3L3	196702	1.0000	SMACNA
SLK3L3R2	196625	2.0000	SMACNA
SLK3L5	196703	1.0000	SMACNA

Katalognummer	Artikelnummer	Verpackungsmenge	Zertifizierungen
SLK3L5R2	196626	2.0000	SMACNA

DIAGRAMS



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER