


CABS VERTEILERSCHIENENHALTERUNG BAUSATZ



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Für alle Verteilerschienenarten

Verbesserung der Biegefestigkeit durch Verzahnen oder Stapeln zweier Profile

Schnelle, einfache Installation

Halogenfreie Isolatoren

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Nennstrom bei typischer Anwendung	Verteilerschienen pro Phase	Verteilerschienenenddicke	Stromschienen-Breite	Max. Betriebsspannung, IEC (Ui)
CABS4-5TN-400	549310	400 – 4,500 A	1 – 4	5 mm	30 – 125 mm	1,000 VAC, 1,500 VDC


Table 2/3

Katalognum mer	Artikelnumm er	Arbeitstemp eratur	C	B	Breite (W)	A
CABS4-5TN-400	549310	-40 to 130 °C	325 mm	75 mm	350 mm	300 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CABS4-5TN-400	549310	0.800 kg

DIAGRAMS



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER